

Artikelnummer: 134652

Kurzbeschreibung: SAFE Tank STI 1700 isoliert, 5080 x 2170 mm, für nicht brennbare wassergefährdende Stoffe

Langbeschreibung: SAFE Gefahrstoff-Lagercontainer Tank STI 1700, isoliert, 5080 x 2170 mm: SAFE Gefahrstoff-Lagercontainer dienen zur sicheren und vorschriftsmässigen Aussenlagerung von wassergefährdenden und entzündlichen Flüssigkeiten. Sie sind optimal für die kostengünstige Lagerung temperatur- bzw. feuchtigkeitsempfindlicher Produkte. Die isolierte Aussenhaut des soliden Gefahrstoff-Lagercontainers verhindert effektiv Schwitzwasserbildung und gleicht

Temperaturschwankungen aus. Wärmedämmende Sandwich-Elemente schützen das leicht reagierende Lagergut vor schädlichen Umwelteinflüssen. Der SAFE Gefahrstoff-Lagercontainer erfüllt alle gesetzlichen Vorschriften und Normen. Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1-3 und wassergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1-4 Robuste und verzinkt/beschichtete (RAL 9002) Wand- und Dachelemente aus Stahlblech Isolierung aus PU-Hartschaum Im Leerzustand jederzeit umsetzbar Standardmässig mit Sicherheitsschloss/Panikknopfzylinder mit Drehknopf ausgestattet Feuerverzinkte Auffangwanne mit feuerverzinkten Gitterrosten Max. Traglast 1000 kg/qm bei verteilter Last Aussenhöhe: 2520 mm Innenhöhe: 2200 mm Abmessung aussen: B 5080 x T 2170 mm Abmessung innen: B 4850 x T 1940 mm Leergewicht: 1450 kg Auffangvolumen: 1480 l Ausführung: für nicht brennbare wassergefährdende Stoffe Ausführung: für aktive/passive Lagerung entzündbarer Stoffe der GHS Kategorie 1-3: Aufbewahren dicht verschlossener Behälter Öffnen, Befüllen oder Entleeren der Behälter während der Lagerung zugelassen Mit ex-geschützter techn. Zwangsbelüftung für den gesetzlich vorgeschriebenen fünffachen Luftwechsel je Stunde Lüfter verdrahtet bis zum aufliegenden Schaltkasten Lieferung: Aufstellfertig montiert

