## **KASTENWAGEN TYP KW**



Typ KW-ET





Typ KW-ET

Typ KW

Тур	Inhalt	Maße (LxBxH)	Schüttkantenhöhe	Tragfähigkeit	Gewicht lack. (kg)	
	ca. (I)	(mm)	(mm)	(kg)	KW	KW-ET
KW (-ET) 250	250	1120 x 820 x 990	690	300	69	80
KW (-ET) 400	400	1330 x 900 x 1090	740	300	84	96
KW (-ET) 600	600	1400 x 1070 x 1220	830	300	128	140
KW (-ET) 1000	1000	1430 x 1340 x 1285	870	300	156	168

# Für Schüttgüter jeder Art, mit ebenerdiger Entleermöglichkeit

- stabile Stahlblechkonstruktion mit Randverstärkung
- Grundrahmen aus Profilstahl
- il- und wasserdicht
- Federkippsicherung
- 2 Räder + 1 Lenkrolle (ab Inhalt 600 I : + 2 Lenkrollen) aus Vollgummi Ø 250 x 60 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller
- Schiebegriff
- als Spänebehälter (siehe Seite 28)

### Ausführungen

#### Typ KW

ohne Einfahrtaschen

#### Typ KW-ET

 Einfahrtaschen mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen

#### Zubehör

verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen



Typ KW-ET mit Deckel (Zubehör)



ab Inhalt 600 I: mit 2 Lenkrollen

Einfahrtaschen-Inn	<mark>renmaße</mark> (n	nm)	
c	A Andere Maße	lieferbar	В
Тур	Α	В	C
KW-ET 250-1000	465	170	55