

Artikel-Nr. : 1FK2103-4AH01-1MA0



Abbildung ähnlich

Kunden-Auftrags-Nr. :
Siemens-Auftrags-Nr. :
Angebots-Nr. :
Bemerkung :

Item-Nr. :
Komm.-Nr. :
Projekt :

Grunddaten des Motors

Motorart	Permanentmagneterregter Synchronmotor, Selbstkühlung, IP65
Motortyp	High Dynamic
Stillstands Drehmoment	1,27 Nm
Stillstandsstrom	1,9 A
Maximaldrehmoment	4,05 Nm
Maximalstrom	7,1 A
Maximaldrehzahl	8.000 1/min
Rotorträgheitsmoment	0,1390 kgcm ²
Gewicht	1,6 kg

Bemessungsdaten

SINAMICS S210, 3AC 400V

Bemessungsdrehzahl	4.500 1/min
Bemessungsdrehmoment	1,01 Nm
Bemessungsstrom	1,6 A
Bemessungsleistung	0,48 kW

Gebersystem

Gebersystem	Encoder AM22DQC: Absolutwertgeber 22 bit + 12 bit Multiturn
-------------	---

Anschluss des Motors

Anschlusstyp	OCC für S210
Steckergröße	M17

Mechanische Daten

Bauform gemäß Code I	IM B5 (IM V1,IM V3)
Schwinggrößenstufe	Stufe A
Achshöhe	30
Flanschgröße (AB)	60 mm
Zentrierrand (N)	50 mm
Lochkreis (M)	70 mm
Anschraubloch (S)	5,4 mm
Baulänge (LB)	123 mm
Durchmesser der Welle (D)	14 mm
Länge der Welle (E)	30 mm
Diagonalmaß Flansch (P)	81 mm
Wellenende	Passfeder
Farbe des Gehäuses	Standard (Anthrazit, ähnlich RAL 7016)

