

Zubehör für Akku-Maschinen

Akku-Pack



Akku-Pack Li-Ion 14,4 V/2,6 Ah für AC und ACH.

| VE | Bestellnummer |
|----|---------------|
| 1 | 348.708 |

Schnellladegerät



Ladezeit 60 min für Akku 14,4 V/2,6 Ah Li-Ion.

| VE | Bestellnummer |
|----|---------------|
| 1 | 348.694 |

Diamant-Trockenbohrer

Zum Bohren ohne Wasser mit Akku-Bohrschraubern oder Bohrmaschinen. Ideal zum Bohren von Dübellöchern in Feinsteinzeug-Fliesen (bis Härte 5), Granit und Marmor.

Die Vorteile auf einen Blick:

- geringer technischer Aufwand im Vergleich zum Nassbohren, nur Akkuschauber erforderlich
- keine Lärmbelästigung
- kein Schmutzwasser
- keine Verunreinigungen der Fliesenfugen durch Bohrschlamm
- kein Nachputzen und Trocknen des Arbeitsbereichs notwendig

Tipps und Tricks:

Die Lebensdauer des Bohrers erhöht sich um ein Vielfaches, wenn der Bohrer nach jeder Bohrung kurz in Wasser abgekühlt wird. Durch den Kühlvorgang werden die Schneiden von feststehenden Partikeln befreit. Um effektiv und wirtschaftlich zu arbeiten, sollte der DD-DRY ausschließlich zum Durchbohren von harten Belägen verwendet werden. Dübellöcher in Mauerwerk oder Beton sollten mit HW-Bohrern gesetzt werden.

Optimale Kühlung durch Wachsfüllung. Das Wachs schmilzt durch die Erwärmung beim Bohrvorgang und kühlt somit den Diamantbesatz. Der mehrschichtige Diamantbesatz sorgt für höchste Lebensdauer und schnellen Arbeitsfortschritt. Diamantbesatz in der Hohlspindel zermahlt den Bohrkern und verringert den Bohrwiderstand.



Der Hohlchaft verringert das Gewicht und speichert das Kühlmittel. Sechskantschaft SW zur Aufnahme in 13mm Bohrfutter, schützt vor Überdrehen im Bohrfutter und Beschädigungen am Schaft. Die drei Spannbacken des Bohrfutters liegen vollflächig an den Spannflächen an und sorgen für besten Halt.


| Bezeichnung | D in mm | T in mm | L in mm | VE | Bestell-Nr. |
|-------------------|---------|---------|---------|----|-------------|
| DD-DRY D6x30 HEX | 6 | 30 | 80 | 1 | 386.286 |
| DD-DRY D8x30 HEX | 8 | 30 | 80 | 1 | 386.294 |
| DD-DRY D10x30 HEX | 10 | 30 | 80 | 1 | 386.308 |
| DD-DRY D14x30 HEX | 14 | 30 | 80 | 1 | 386.316 |

Fliesenbohrer


Zum Bohren ohne Wasser mit Akku-Bohrschrauber oder Bohrmaschinen. Die extrem harte Bohrspitze wird beim Ansetzen auf der Fliese mit leichtem Druck auf die Oberfläche gedrückt. Dadurch entsteht eine punktgenaue Markierung des gewünschten Bohrlochs. Der Bohrer ist selbstzentrierend, somit kein Verrutschen des Bohrers auf harten Obeflächen. Ideal geeignet zum Bohren von Dübellöchern in Fliesen und Feinsteinzeug bis Härte 3.

Tipps und Tricks:

Mit dem Fliesenbohrer wird ausschließlich der Belag (z.B. Fliese) durchgebohrt. Für das unter dem Belag befindliche Material (Mauerwerk, Beton, ...) sollte anschließend ein dafür geeigneter Hartmetallbohrer verwendet werden. Fliesenbohrer TD nur im Rechtslauf einsetzen.



Absolut präzises Anbohren. Die Hartmetall-Bohrspitze bricht beim Ansetzen die Oberflächenbeschichtung auf und verhindert ein Verlaufen des Bohrers. Für höchste Standzeit und langlebige Verbindung sorgt die vacuumverschweißte Hartmetallschneide.



Schneide mit Diamantschliff für exaktes Anbohren und ausrißfreie Bohrlöcher. Die spiralförmige Spindel sorgt für schnellen Abtransport des Bohrmehls. Der gehärtete Schaft verringert Beschädigungen und sorgt für einen optimalen Rundlauf.

| Bezeichnung | D in mm | T in mm | L in mm | VE | Bestell-Nr. |
|--------------|---------|---------|---------|----|-------------|
| TD D5x50 D10 | 5 | 50 | 110 | 1 | 386.324 |
| TD D6x50 D10 | 6 | 50 | 110 | 1 | 386.332 |
| TD D8x50 D10 | 8 | 50 | 110 | 1 | 386.340 |