

## Multifräse MF 26 cc / 400 im Transportkoffer

Bestellnummer: 917804

EAN: 4032689184043

- ▶ im Transportkoffer
- ▶ Mit Führungseinrichtung 400



### Technische Daten

Frästiefe	0 - 26 mm
Nennleerlaufdrehzahl	3600 - 6250 1/min
Schnittgeschwindigkeit	39,9 m/s
Universal-Motor	230 V / 50 Hz
Nennaufnahme	1400 W
Gewicht	6,6 kg

### Lieferumfang

- 1 Sägeblatt-HM 120 x 1,2/1,8 x 20 mm, 24 Z, WZ, für universellen Einsatz in Holz; Best. Nr. 092558
- 1 Verstellnutter MF-VN 25; Best. Nr. 206074
- 1 Parallelanschlag; Best. Nr. 206038
- 1 Führungseinrichtung 400; Best. Nr. 206118
- 1 Anschlussleitung 4 m; Best.-Nr. 087323

## Einsatzgebiet

---

- ▶ Längs- und Quernuten
- ▶ V-Nuten
- ▶ Falt- und Biegetechnik für Gipskarton
- ▶ Fräskanttechnik für Aluverbundplatten
- ▶ Materialeinsatz: Vollholz, MDF, Gipskarton, Aluverbundplatten

## Vorteil Nutzen

---

- ▶ Über eine zusätzliche Stellschraube kann die Frästiefe nach Skala 1/10 millimetergenau justiert werden.
- ▶ Das Öffnen der Schutzhaube ist mit nur einem Handgriff erledigt. Dabei wird automatisch die Einschaltperre, sowie die Sägeblattparretierung aktiviert.
- ▶ Mit oder ohne Schiene – durch einfaches Drehen des Zeigers wird auf der Frästiefenskala immer die exakte Tiefe angezeigt.
- ▶ Die MF 26 cc / 400 ist mit der Führungseinrichtung 400 fest verbunden. Damit bilden Fräse und Schiene eine Einheit.

## Beschreibung

---

Die Bauweise der MF 26 cc besticht durch extrem robuste, hochwertige und präzise gefertigte Bauteile, wie z. B. das leichte Magnesium-Druckgussgehäuse oder die stoßfesten, glasfaserverstärkten Kunststoffteile.

Die Multifräse MF 26 cc kann bis zu einer Schnitttiefe von 26 mm auf der Führungsschiene auch als Tauchsäge eingesetzt werden.

Was für das Sägen gilt, gilt auch für das Fräsen. Echte Fräspräzision lässt sich am besten mit dem Führungsschienen-System F umsetzen.

Stufenlose Drehzahleinstellung bis zu 6250 1/min. Für das Fräsen, Sägen und Schlitzen in verschiedensten Materialien.

## Sonderzubehör / Werkzeuge



**Sägeblatt-HM**  
120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 40, FZ/TR, für  
Feinschnitte in Holz



**Sägeblatt-HM**  
120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 12, WZ, für  
Längsschnitte in Holz



**Führungsschiene F 80**  
0,8 m lang



**Absaugschlauch LW 35, 4 m  
antistatisch**  
zur Bearbeitung von Massivholz



**Führungsschiene F 110**  
1,1 m lang



**Führungsschiene F 160**  
1,6 m lang



**Führungsschiene F 210**  
2,1 m lang



**Führungsschiene F 310**  
3,1 m lang



**Verbindungsstück F-VS**  
zum Verbinden zweier Führungsschienen



**Winkelanschlag F-WA**



**Führungsschientasche F 160**  
für Führungsschienen bis 1,6 m Länge



**Führungsschientaschen-Set**  
F 80 + F 160 + F-WA + F-VS + 2 x F-SZ 100MM  
+ Führungsschientasche



**Haftprofil F-HP 6,8M**  
6,8 m lang



**Schraubzwinde F-SZ 100MM**  
2 Stück, zur Schienenfixierung am Werkstück



**Sägeblatt-HM**  
120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 24, WZ, für  
universellen Einsatz in Holz



**Sägeblatt-HM**  
120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 40, TR, für Laminat



**Führungseinrichtung 770**  
maximale Schnittlänge 770 mm



**Rückanschlagstopp F-RS**



**Verstellnutter MF-VN 25**  
Fräsbreite 15,4 - 25 mm



**Gipskartonfräser MF-GF 45**  
für 45° V-Nuten bis 12.5 mm Frästiefe (inkl. 2  
Positionsanzeiger + 1 Späneabweiser)



**Gipskartonfräser MF-GF 90**  
für 90° V-Nuten bis 12.5 mm Frästiefe (inkl. 2  
Positionsanzeiger + 1 Späneabweiser)



**Aluverbundfräser MF-AF 90**  
für 90° V-Nuten bis 8 mm Frästiefe (inkl. 2  
Positionsanzeiger + 1 Späneabweiser)



**Schlitzeinheit MF-SE 3**  
für 3-fach Schlitzte bis 26 mm



**Untergreifanschlag MF-UA**



**Führungsschientaschen-Set**  
2 x F 160 + F-VS + 2 x F-SZ 100 MM +  
Führungsschientasche



**Endkappe F-EK**  
2 Stück



**Spanreisschutz F-SS 3,4M**  
3,4 m lang

## Kontakt

---

MAFELL AG

Beffendorfer Strasse 4  
D-78727 Oberndorf / Neckar  
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-0  
Fax: +49 7423 / 812-218  
Email: [mafell@mafell.de](mailto:mafell@mafell.de)