

KERN MCC250K100M



Ergonomisch optimierte Stuhlwaage mit Eich- und Medizinzulassung für den professionellen Einsatz in der medizinischen Diagnostik



Eichtechnische Daten

Eichklasse:	III
Eichung im Werk möglich:	ja
Eichwert [e]:	100 g
Eichzulassung nach 2014/31/EU:	ja
Mindestlast [Min]:	2 kg
Periodische Nacheichung für Italien:	969-112

Funktionen

BMI-Funktion:	ja
Data-Hold-Funktion:	ja
Erschütterungsfreies Wägen (Tierwägeprogramm):	ja

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	80 %
Umgebungstemperatur (max.):	40 °C
Umgebungstemperatur (min.):	10 °C

Energieversorgung

Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an):	20 h
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus):	40 h
Akkuladezeit:	12 h
Batterie:	6x1.5 V AA
Batterie-Betriebsdauer:	20 h
Eingangsspannung:	100 V - 240 V 50 / 60 Hz
Netzteil-Art:	Netzadapter extern
Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	EURO CH UK

Dienstleistungen (optional)

DAkS-Kalibrierschein:	963-129
Eichung:	965-129
Justage auf Aufstellungsort:	961-249

Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Stuhlwaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	1080 x 690 x 1080 mm
Bruttogewicht:	37,500 kg
Lieferzeit:	48 h
Nettogewicht:	23,300 kg
Versandart:	Spedition

Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	100 g
Anwärmzeit:	10 min
Auflösung:	2500
Außermittige Belastung bei 1/3 [Max]:	100 g
Einschwingzeit unter Laborbedingungen	3 s

Empfohlenes Justiergewicht:	200 kg (M1)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	100 g
Reproduzierbarkeit:	100 g
Tarierbereich:	249,900 kg
Wägebereich [Max]:	250 kg
Wägeeinheiten:	kg
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen

Anzeige

Display Ziffernhöhe (groß):	2,500 cm
-----------------------------	----------

KERN MCC250K100M



Ergonomisch optimierte Stuhlwage mit Eich- und Medizinzulassung für den professionellen Einsatz in der medizinischen Diagnostik

Bauform

Abmessungen Anzeigegerät (BxTxH): 200 x 130 x 60 mm

Abmessungen Wägeplatte (BxTxH): 502 x 380 x 410 mm

Gehäusematerial: Stahl lackiert

Gesamtabmessungen komplett montiert (BxTxH): 625 x 990 x 985 mm

Libelle: ja

Material der Wägeplatte: Kunststoff

Wägefläche (BxT): 390 x 360 mm

Piktogramme

STANDARD



OPTION



FACTORY

