

Artikelnummer: 155080

Kurzbeschreibung: Werkbank TYP 8152-1, B
2000 x T 700 x H 840 mm

Langbeschreibung: Werkbank TYP 8152-1: 1
Schublade, 180 mm, 1 Tür, 360 mm Arbeitsplatte:
Buche-Massiv, 40 mm, Oberfläche geschliffen und
geölt Gestell: Schweißkonstruktion (Tiefe 650
mm) mit Gestellfüßen aus Profil-Stahlrohr (45 x 45
x 2 mm) mit Abschlusselement inkl. Anti-Rutsch-
Noppe Auflagerahmen (4-seitig) unter der
Arbeitsplatte Griffleisten komplett integriert
Schubladen: Tragkraft 100 kg, Auszug ca. 90 %,
innen B 490 x T 560 mm Türen: Öffnungsweite 180-
Grad, selbstziehende Federscharniere
Zentralverriegelung: Schloss mit 2 Schlüsseln
Lackierung: umweltfreundliche Pulverbeschichtung in Lichtgrau (RAL 7035) und
Enzianblau (RAL 5010) Flächenlast: max. 1.250 kg Lieferung: komplett montiert

EAN/GTIN: 4040376113795

