

## Streugutbehälter Typ GB

- stabiler, korrosionsfreier Streugutbehälter aus umweltfreundlichem Polyethylen (PE)
- schlagfest, langlebig, witterungsbeständig
- Einfahrtaschen für einfaches Unterfahren und Transportieren mit Hubwagen oder Gabelstapler

- platzsparend mit und ohne Deckel bis zu 5-fach stapelbar
- mit eingebautem Schloss zum Schutz vor unbefugtem Zugriff
- überlappenden Deckel, verhindert das Eindringen von Niederschlägen und schützt so z.B. Streugut vor verstärkter Verklumpung
- stabile seitliche Griffänder für manuellen Transport des leeren Behälters
- Deckel mit robustem Scharnier, leicht und ohne Werkzeug montier-/demontierbar
- dunkelgrauer Korpus mit farbigem Deckel (wahlweise gelb oder orange)



abschließbar zum Schutz vor unbefugtem Zugriff

integriertes Deckelfach, zur praktischen Aufbewahrung von z.B. Handschuhen

Deckel leicht und ohne Werkzeug abnehmbar

**NEUHEIT**



Einfahrtaschen für einfachen und bequemen Transport mit Hubwagen oder Gabelstapler



**NEUHEIT**

Bestell-Nr. 241-877-62

Streugutbehälter Typ GB 300 mit 300 Liter Volumen, ideal für die Lagerung von Streusalz, Split oder Sand



Typ	GB 150	GB 300
Volumen [L]	150	300
Maße außen B x T x H [mm]	1015 x 675 x 660	1150 x 810 x 845
Bestellnummer gelb	241-875-62	241-877-62
Bestellnummer orange	241-876-62	241-878-62

ZUBEHÖR	Bestellnummer
Schaufel mit D-Griff, Kunststoff, L=98 cm	165-380-62
Schaufel, mit D-Griff, Kunststoff, L=105cm	165-383-62
Schneeschieber, Kunststoff, 106 cm lang	165-638-62
Kältehandschuh StoneGrip, Kat II, Gr.10	180-586-62

