


**Transportmiddelen**

# Product data sheet

Art nr.: 2773 Bakwagen met gaaswanden



Stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat blauw RAL 5007. Bodem van houten plaat, toplaag beukendecor. Geschroefd bouwsysteem: met opbouw van stalen buis, draadgaas 50 x 50 x 4 mm ingelast. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). Ongemonteerde aanlevering. Nuttige hoogte: 700 mm.



## Technische details:

<b>Totaal draagvermogen (kg)</b>	600
<b>laadvlak lengte (mm)</b>	1200
<b>laadvlak breedte (mm)</b>	800
<b>Laadvlakhoogte (mm)</b>	700
<b>Totale lengte (mm)</b>	1260
<b>Totale breedte (mm)</b>	815
<b>Totale hoogte (mm)</b>	1069
<b>Wielen</b>	TPE
<b>Wielmaat (mm)</b>	200 x 40
<b>Uitvoering</b>	Drahtgitter
<b>Gewicht (kg)</b>	60
<b>Land van herkomst</b>	Duitsland
<b>Garantie (jaren)</b>	10
<b>Douanenummer</b>	87168000
<b>GTIN</b>	4017976027739