

## fetra chariot à timon

force 1250 kg, plateau longueur x largeur 2000 x 1000 mm, plateforme en plaque de contreplaqué avec surface antidérapante, imperméable, rehausse 4 cloisons en bois, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant, 4 roues, avec bandage air sur jante tôle d'acier



**fetra**  
Transportgeräte



Numéro d'article: 118696



## fetra Remorque à timon manuel

**Force 1250 kg**

chariot à timon

- force 1250 kg
- plateau longueur x largeur 2000 x 1000 mm
- plateforme en plaque de contreplaqué avec surface antidérapante, imperméable
- rehausse 4 cloisons en bois
- direction avant-train pivotant sur couronne à billes
- timon en forme de ciseau avec retour automatique amorti en position de repos
- avec poignée de sécurité avec revêtement antidérapant
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
- 4 roues
- avec bandage air sur jante tôle d'acier
- disposition des roues rectangulaire

- frein selon EN 1757-3
- 10 années de garantie

## Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	surface de plateforme	antidérapant
type de chariot	chariot à timon	exécution de plateforme	impermeable
charge	1250 kg	équipement chariot	sans équipement
rehausses	4 cloisons en bois	nombre/type de roulettes	4 roues
longueur de plateau	2000 mm	pneumatique	air
largeur de plateau	1000 mm	matériau de jante	tôle d'acier
matériau	acier	roulement	roulement à rouleaux
hauteur	490 mm	disposition des roues	rectangulaire
direction	direction avant-train pivotant sur couronne à billes	Frein	frein automatique
barre directrice	oui	fonction frein	agit sur les roues avant
timon	timon en forme de ciseau avec retour automatique amorti en position de repos	surface de châssis	finition peinture époxy
poignée de sécurité	oui	couleur	bleu brillant // RAL5007
norme européenne	non	norme	EN 1757-3 (frein)
Plateau Lxl	2000x1000 mm	garantie	10 années
matériau de plateforme	plaque de contreplaqué	Poids	137 kg