

## BS-ROLLEN

### Lenkrolle mit Feststeller

Traglast 220 kg, Mit Elastik-Bereifung, Durchmesser x Breite 125 x 50 mm, Nabe mit Rollenlager, Doppelstopp, Felge aus Aluminium, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 138 x 110 mm

Artikelnummer: 503597



BS ROLLEN

### BS-ROLLEN Transportgeräterolle

#### Lenkrolle mit Feststeller

Lenkrolle mit Feststeller

- Traglast 220 kg
- Mit Elastik-Bereifung
- Geeignet für glatt/eben, rau/eben, glatt/uneben, rau/uneben
- Durchmesser x Breite 125 x 50 mm
- Naben Länge x Ø 50 x 20 mm
- Schraubloch Abstand 105x75 mm, Schraubloch-Ø 11 mm
- Nabe mit Rollenlager
- Doppelstopp
- Felge aus Aluminium
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Befestigung mit Platte, Länge x Breite 138 x 110 mm
- Schwenklager mit Kugellager

## Technische Details




Fördertechnik	Rollen	Feststeller	Doppelstopp
Rollentyp	Transportgeräterollen	Fadenschutz	nein
Bauform	Lenkrolle	Gesamthöhe	178 mm

Traglast	220 kg	Nabenlänge	50 mm
Bereifung	Elastik	Nabenbohrung	20 mm
Rad-Ø	125 mm	Radbreite	50 mm
Material Felge	Aluminium	Ausladung	46 mm
Radlager	Rollenlager	Länge Platte	138 mm
Geeignet für Bodentyp	glatt/eben, rau/eben, glatt/uneben, rau/uneben	Breite Platte	110 mm
Befestigungselement	Platte	Schraubloch Abstand	105x75 mm
elektrisch leitend	nein	Schraubloch Ø	11 mm
Material Gehäuse	Stahl	Oberfläche Gehäuse	verzinkt
Schwenklager	Kugellager	Gewicht	3,35 kg

## Zubehör

503609		Rad, Traglast 220 kg, Mit Elastik-Bereifung, Nabe mit Rollenlager, Durchmesser x Breite 125 x 50 mm, Naben Länge x Ø 50 x 20 mm, Felge aus Aluminium
--------	---	--

## Dazu passt auch ...

400701		Rechteckbehälter, Höhe x Breite x Tiefe 670 x 660 x 432 mm, Inhalt 135 l, Aus Polyethylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen, Unterbau Rollen
438985		Lenkrolle, Traglast 175 kg, Mit Kunststoff-Bereifung, Durchmesser x Breite 125 x 35 mm, Nabe mit Rollenlager, Felge aus Kunststoff, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 105 x 80 mm
763068		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 33 l, Aus Polypropylen in grau, Wände durchbrochen, Boden durchbrochen