

Termékinformációk

14 25 160

Huzalcsupaszító-oldalcsípőfogók



- Hosszú vágóéllel
- Magas vágóteljesítmény az erősokszorozó csukló révén
- Precíziós csupaszító lyukak 1,5 mm² és 2,5 mm² vezetékhez
- 5 x 2,5 mm² méretű NYM-kábelek kényelmes levágásához
- Hosszú csúcsok a legfinomabb vágási munkákhoz szűk helyviszonyok esetén is
- Indukciósan edzett vágóélek; vágóél-keménység kb. 60 HRC
- Vanádium elektroacél, kovácsolt, több fokozatban olajban edzett



Altalános	
Cikkszám	14 25 160
EAN	4003773028697
Fogó	krómozott
Fej	krómozott
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal
Súly	224 g
Méret	160 x 55 x 21 mm

Műszaki jellemzők	
Lágy huzal vágási méret (átmérő)	Ø 2,5 mm
Középkemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 1,5 mm
Csupaszoló vágási méret négyzetmilliméter	1,5 / 2,5 mm ²
AWG	16 / 14

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk

