



# Laserliner® MoistureFinder



Zerstörungsfreie Materialfeuchtemessung von Holz und Baustoffen.


Rev.0111



- **Zerstörungsfreie Messung von Materialfeuchte** mittels Kapazitiv-Messverfahren. Das Messgut wird nicht beschädigt.
- **Einfach Handhabung:** Material auswählen und durch Auflegen auf die Oberfläche die Materialfeuchte in % ermitteln.
- **4 auswählbare Materialkennlinien:** weiche Holzsorten (z.B. Fichte, Kiefer, Linde), harte Holzsorten (z.B. Buche, Eiche, Birke), Putz und Estrich.
- **LED Nass/Trocken-Indikator:** die 12 farbigen LED's (grün = trocken, gelb = feucht, rot = nass) geben sofort Auskunft über den Feuchte- bzw. Trocknungsgrad des gemessenen Materials.
- **Wet-Alarm:** bei nassem Material ertönt zusätzlich zur roten LED-Anzeige ein Warnton.
- **Hold-Funktion:** der aktuell gemessene Wert kann auf Knopfdruck im Display gehalten werden.
- **Auto Power-off:** das Gerät schaltet sich bei Nichtgebrauch nach 2 min. automatisch ab.
- **Battery Low Anzeige**

## TECHNISCHE DATEN

<b>MESSPRINZIP</b>	Kapazitiv-Messprinzip über integrierte Gummielektroden
<b>MATERIALIEN</b>	weiches Holz, hartes Holz, Gipsputz, Estrich
<b>MESSBEREICH / GENAUIGKEIT</b>	Zementestrich: 0%...4,5% / ± 0,5% Gipsputz: 0%...9% / ± 0,5% Weiches Holz: 0%...52% / ± 2% (6%...30%) Hartes Holz: 0%...32% / ± 2% (6%...30%)
<b>ARBEITSTEMPERATUR</b>	0...40 °C
<b>LAGERTEMPERATUR</b>	-10 °C...60 °C
<b>MAX. RELATIVE LUFTFEUCHTE</b>	85 %
<b>STROMVERSORGUNG</b>	1 x 6LR61 9V
<b>GEWICHT</b>	0,215 kg
<b>ABMESSUNGEN (B x H x T)</b>	76 mm X 150 mm X 32 mm



Großes, übersichtliches LC-Display

12-stellige Nass/Trocken LED-Anzeige



**Artikel-Nr: 082.032A**  
EAN-Code: 4 021563 671120

**MoistureFinder**  
+ Batterien (1 x 6LR61 9V)

**Verpackungsgröße (B x H x T)**  
310 x 190 x 60 mm  
Gewicht komplett 0,230 kg

**VE 5**