

## Technische Daten

### USSP201N


Gehäuselagereinheiten

Graugussgehäuse, Lagereinsatz  
Innenring, Einlippendichtung

mit Gewindestiften

am

## Anzeigen



## Technische Eigenschaften

<b>A</b>	21 mm
<b>B</b>	22 mm
<b>A5</b>	16 mm
<b>d</b>	12 mm
<b>G</b>	R1/8"
<b>H</b>	78 mm
<b>H2</b>	41 mm
<b>H</b>	78 mm
<b>L</b>	264 mm
<b>L1</b>	225 mm
<b>s1</b>	11 mm
<b>S</b>	6 mm
<b>SW</b>	2,5 mm
<b>Z</b>	13,5 mm

## Produktleistung

<b>C</b>	9,55 kN
<b>C0</b>	4,78 kN
<b>T min.</b>	-20 °C
<b>T max.</b>	100 °C

## Andere Merkmale

<b>Gewicht</b>	1,59 kg
<b>Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube</b>	3,5 Nm
<b>Bezeichnung des Gehäuses</b>	SP203-205/40N-
<b>Bezeichnung des Lagers</b>	US201G2