



2 Bohrungskennzeichen

- B** ohne Nabennut
K mit Nabennut
V mit Vierkant

1

3

d ₁	d ₂ Bohrung H7 Vierkant H11	d ₃	d ₄	d ₅	h ₁	h ₂	h ₃ ≈	Länge l ≈
50	12	28	8	20	26	9	53	82
55	14	30	10	25	28	10	61	96
60	15	32	10	25	30	11	64	96
65	16	35	12	30	32	12	71	110
72	18	40	12	32	36	14	80	124
80	20	44	14	35	40	16	89	138
100	24	54	16	40	52	24	113	170

Ausführung

- Stahl
brüniert
- Kugelknöpfe DIN 319
Kunststoff, Duroplast
schwarz, glänzend
- Nabennut P9 DIN 6885 → Seite 2078
- Vierkant DIN 79 → Seite 2082
- ISO-Passungen → Seite 2151
- RoHS

Bestellbeispiel

GN 213-65-B16

1	d ₁
2	Bohrungskennzeichen
3	d ₂