

## VISION 12 **NEU**

[www.infield-safety.com](http://www.infield-safety.com)



[1]



[2]



[3]



[4]

### Modischer Augenschutz für Brillenträger

Die sportliche Kunststoff-Fassung überzeugt durch ihr geringes Gewicht. Trotz der perfekten Augenraumabdeckung ist die VISION 12 durch die integrierten Belüftungsschlitze sehr gut vor dem Beschlagen der Brillengläser geschützt.

**VISION 12**    **20 g**    **GA 166 F CE**    **Easy Fit Soft**

Produktmerkmale    Gewicht    Kennzeichnung - Fassung    Bügeltechnologie

### Features & Quick Info

- ↳ Sehr geringes Gewicht, hoher Tragekomfort
- ↳ Permanente Luftzirkulation
- ↳ Weiche Nasenauflagen
- ↳ Sportliches Design
- ↳ Integrierter Seitenschutz
- ↳ Sehr gute Augenraumabdeckung

Abb. Nr.	BRILLEGLAS Glásereigenschaften	FASSUNGSEIGENSCHAFTEN				VISION 12 Artikel-Nummer
		Bügelfarbe	Tragekörper	Stegweite	Scheibe	
[1]	Individuelle Sehstärke(n)	Kristall   Schwarz	Kristall   Schwarz	17 mm	56 mm	<b>2065 03 5617</b>
[2]	Individuelle Sehstärke(n)	Kristall   Blau	Kristall   Blau	17 mm	56 mm	<b>2065 05 5617</b>
[3]	Individuelle Sehstärke(n)	Grau	Grau	17 mm	56 mm	<b>2065 06 5617</b>
[4]	Individuelle Sehstärke(n)	Schwarz	Grau	17 mm	56 mm	<b>2065 09 5617</b>