

## Productinformatie

# 92 11 01

## Knippincet



- Voor bijzonder veeleisend, fijn werk: vervaardigd van hoogwaardig, martensitisch gehard staal, dat zeer corrosiebestendig en taai is
- Voor bijzonder veeleisend, fijn werk: vervaardigd van hoogwaardig, martensitisch gehard staal, dat zeer corrosiebestendig en taai is
- Voor de electronicabranche, reparatie en handwerk
- Hoofdzakelijk gebruikt voor het knippen van zachte koperen, gouden en zilveren draden en magneetdraden
- Met bijzonder harde en scherp afgeschuinde snijkanten
- Ook verkrijgbaar als ESD-versie: met zwarte epoxycoating en een oppervlakteweerstand tussen  $10^4$  en  $10^9$  ohm
- Alleen ESD-varianten: maken het mogelijk potentiaalverschillen tussen de gebruiker en elektronische componenten gecontroleerd te vereffenen
- Roestvrij staal

### Algemeen

Artikel-nr.	92 11 01
	15AGW.S.0
EAN	4003773085003
Materiaal	roestvrij staal
gewicht	25 g
Afmetingen	115 x 11 x 15 mm
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

### Technische specificaties

Oppervlak	gematteerd
Uitvoering	gebogen punten
Puntbreedte (A)	4,75 mm
Puntbreedte (B)	10 mm
Uitvoering pincetpunt	Lemmeten
Corrosiebestendig	ja
ESD-getest	nee
VDE-gekeurd	nee
Branches	Industrie Elektronika

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen