

Scangrip industrielamp NOVA R

behuizing van drukgegoten aluminium, Lampen: COB-led, met USB-aansluiting voor het opladen van mobiele apparatuur, magneet en draaggreep, met accu

Artikelnummer: 235386



industrielamp

- hoogte x breedte x diepte 163 x 163 x 63 mm
- behuizing van drukgegoten aluminium
- Lampen: COB-led
- energie-efficiëntieklasse A
- met USB-aansluiting voor het opladen van mobiele apparatuur, magneet en draaggreep
- brandduur 10 h
- in 5 trappen dimbaar
- oplaadtijd 3,5 h
- met accu
- beschermingsklasse IP67: binnendringen van stof, gedeeltelijk onderdompelen




Technische details

gereedschapstype accessoire




materiaal behuizing drukgegoten aluminium

type lamp	COB-led	hoogte	163 mm
energie-efficiëntieklasse	A	breedte	163 mm
brandduur	10 h	diepte	63 mm
lichtstroom	2000	ip beschermingsklasse	67: binnendringen van stof, gedeeltelijk onderdempelen
dimbaar	ja	WEEE-registratienummer	DE24837723
spanningsverzorging	accu	WEEE-apparaatsort	lampen cat. 3
oplaadtijd	3,5 h	merk volgens EAR-registers	Scangrip
lamp uitrusting	USB-aansluiting voor het opladen van mobiele apparatuur, magneet en draaggreep	gewicht	0,9 kg
lamp functie	in 5 trappen dimbaar		

Gerelateerde Producten

235421		magneethouder, 20 kg hechtkracht
235424		statief, hoogte 900 - 1900 mm

Dit past ook bij ...

218389		bedrijfsverbandkist, Vulling: conform DIN 13157, koffer van kunststof in oranje, met wandhouder
221330		beschermbril, beschermingsniveau EN 166, glazen van polycarbonaat met krasvaste coating, kleurloos, uitrusting: zijbescherming, directe ventilatie
227891		veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1, afmeting 44, neus van staal, bovenmateriaal leer in zwart/geel, met hoge schacht