



Carnet de notes Jolie Flair avec couverture en similicuir, ligné, A5

Ce carnet de notes est un compagnon coloré et exceptionnel

- reliure de grande qualité pour une longue durée de vie
- pages lignées pour une prise de notes rapide
- composants de couleur assortie comme la fermeture élastique, le passant pour stylo, la pochette de rangement et le signet
- couverture rigide au design gaufré
- 16 feuilles avec microperforations pour les détacher proprement
- papier blanc avec un grammage de 80 g/m²
- format équivalent A5

Exemples d'utilisation :

- pour les réflexions, les listes de courses, l'organisation de fêtes, etc.
- parfait pour s'organiser



Carnet de notes Jolie Flair, bleu indigo



Carnet de notes Jolie Flair, bleu océan



Carnet de notes Jolie Flair, marron




Carnet de notes Jolie Flair, marron rouille



Carnet de notes Jolie Flair, nacre



Carnet de notes Jolie Flair, turquoise




Carnet de notes Jolie Flair, vert menthe



Carnet de notes Jolie Flair, violet



Notizbuch Jolie Flair, fuchsia



Notizbuch Jolie Flair, himmelblau



Vue détaillée



Visuel de référence : montre le produit en utilisation

Produit	Modèle	Format	Grammage	Nombre de feuilles	Couleur	Conditionné	Numéro de fabricant	Code
Carnet de notes Jolie Flair	ligné	135 x 203 mm	80 g/m ²	174 pages	aqua green		JN103	8203843
	ligné	135 x 203 mm	80 g/m ²	174 pages	bleu indigo		JN101	8203844
	ligné	135 x 203 mm	80 g/m ²	174 pages	bleu océan		JN139	8204153
	ligné	135 x 203 mm	80 g/m ²	174 pages	marron rouille		JN135	8204149

Produit	Modèle	Format	Grammage	Nombre de feuilles	Couleur	Conditionné	Numéro de fabricant	Code
	ligné	135 x 203 mm	80 g/m2	174 pages	nacre		JN137	8204151
		135 x 203 mm	80 g/m2	174 pages	vert menthe		JN133	8204002
	ligné	135 x 203 mm	80 g/m2	174 pages	violet		JN131	8204000
Notizbuch Jolie Flair	liniert	135 x 203 mm	80 g/qm	87 Blatt	braun		JN129	8204340
		135 x 203 mm	80 g/qm	87 Blatt	fuchsia		JN105	8204338
	liniert	135 x 203 mm	80 g/qm	87 Blatt	himmelblau		JN119	8204339