

## Productinformatie

# 77 42 115 ESD

## Elektronica-zijsnijtang ESD

DIN ISO 9654 DIN EN 61 340-5



- Spitse kop zonder facet
- Hardheid van de snijkanten ca. 57 HRC
- Om fijn te knippen bijv. in elektronica en fijnmechanica
- Uitvoering elektrisch afleidend - dissipatief
- Stabiel, doorgestoken en spelingsvrij scharnier
- Soepele, dubbele veer, waardoor de tang gemakkelijk en gelijkmatig opent
- De spiegelpolijsting biedt samen met een fijne oliefilm een optimale bescherming tegen roest - geen storingen in het schakelcircuit door wegspringende chroomsplinters
- Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 62 HRC
- Benen met tweekleurige meer-componentengrepen zwart/grijs
- Kogellager-chroomstaal, oliegehard



### Algemeen

Artikel-nr.	77 42 115 ESD
EAN	4003773031901
Kop	spiegelgepolijst
Benen	met meer-componentengrepen
gewicht	70 g
Afmetingen	115 x 67 x 17 mm
Norm	DIN ISO 9654 DIN EN 61 340-5
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

### Technische specificaties

Snijcapaciteiten half harde draad (diameter)	Ø 0,8 mm
Snijcapaciteiten zachte draad (diameter)	Ø 0,3 – 1,3 mm
Beklengte (B)	14 mm
Bekdikte (scharnier) (D)	7 mm
Kopbreedte (A)	11 mm
ESD	ja

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

