

Bauer

Späne-Kippwagen

SKW-ET 250

Höhe x Länge x Breite 990 x 1115 x 820 mm, Inhalt 0,25 m³, Traglast 300 kg, Robuste Konstruktion aus Stahl mit Lackierung in RAL3000 Feuerrot, Unterbau Rollen und Einfahrtaschen

Artikelnummer: 231530



Bauer Späne-Kippwagen SKW-ET 250

Flüssigkeitsdicht

Späne-Kippwagen

- Höhe x Länge x Breite 990 x 1115 x 820 mm
- Schüttkantenhöhe 680 mm
- Inhalt 0,25 m³
- Traglast 300 kg
- Gewicht 77 kg
- Einfahrtiefe x Einfahrtbreite 55 x 170 mm
- Einfahrtaschenabstand 465 mm
- Rad Ø 250 mm
- automatisches Einrasten der Federkippsicherung
- öl- und wasserdicht
- Siebblech und Ablasshahn 1"
- Seitenbleche Vollblech
- Robuste Konstruktion aus Stahl mit Lackierung in RAL3000 Feuerrot
- Unterbau Rollen und Einfahrtaschen
- 2 Räder und 1 Lenkrolle + Schiebebügel
- mit Vollgummi-Bereifung

- Lenkrolle mit Feststeller

Technische Details

Behältertyp	Kippbehälter	Unterbau	Rollen und Einfahrtaschen
Inhalt	0,25 m³	Einfahrtaschenhöhe	55 mm
Höhe	990 mm	Einfahrtaschenbreite	170 mm
Länge	1115 mm	Einfahrtaschenabstand	465 mm
Breite	820 mm	Ablasshahn	Siebblech // Ablasshahn 1"
Traglast	300 kg	Griff	Schiebebügel
Schüttkantenhöhe	680 mm	Oberfläche	lackiert
Material	Stahl	Farbe	feuerrot // RAL3000
Material Eigenschaft	öl- und wasserdicht	Rollen Anzahl / Art	2 Räder und 1 Lenkrolle
Wand Ausführung	Vollblech	Bereifung	Vollgummi
Kippsicherung	Federkippsicherung	Rad-Ø	250 mm
ebenerdige Entleerung	ja	Rad Ausstattung	Lenkrolle mit Feststeller
unterfahrbar	ja	Gewicht	77 kg

Zubehör

500412



Zweiteiliger Klappdeckel, Aus Stahl, für Kippwagen 0,25 m³, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung