

Gewickelte Kompaktvliesräder

NCO 710 DB



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC

Produktnutzen

Offene Struktur, kein Zusetzen - Erzeugt ein hervorragendes Satin-Schliffbild mit sehr geringen Rautiefen - Hohe Standzeit, gleichbleibendes und reproduzierbares Finish - Entfernen von mittleren (7SF) bis starken Graten (9SF) ohne Sekundärgratbildung - Premium-Ausführung mit hervorragender Standzeit und Leistung

Werkstoffe

Edelstahl	●
Titan/-legierungen	●
Stahl	●
Hochlegierte Stähle	●
NE-Metalle	●
Aluminium	●
Kunststoff	◐

Einsatzbereich

- ▶ Medizintechnik
- ▶ Besteck- und Messerindustrie
- ▶ Apparate- und Behälterbau
- ▶ Gießereien
- ▶ Motorenbau

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Härtegrad	Feinheitsgrad	Farbe	Vmax m/s	Zulässige U/min	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer
152,4 x 25,4 x 25,4	7 SF	fine	grau	47 m/s	6000 1/min	2	366877
152,4 x 25,4 x 25,4	8 SF	fine	grau	47 m/s	6000 1/min	2	366907
152,4 x 25,4 x 25,4	9 SF	fine	grau	47 m/s	6000 1/min	2	366909
203,2 x 51 x 76,2	7 SF	fine	grau	47 m/s	4500 1/min	1	367525

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
 Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
 sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Härtegrad	Feinheitsgrad	Farbe	Vmax m/s	Zulässige U/min	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer
203,2 x 51 x 76,2	8 SF	fine	grau	47 m/s	4500 1/min	1	367526
203,2 x 51 x 76,2	9 SF	fine	grau	47 m/s	4500 1/min	1	367527

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

