

Datenblatt | Artikelnummer: 280-850/281-415

Sicherungsstecker; mit eingelöteter Miniaturesicherung; mit Leuchtanzeige; LED rot;
AC 15 - 30 V; 250 mA FF; 5 mm breit; grau

<https://www.wago.com/280-850/281-415>



Farbe:  grau

Abbildung ähnlich




Abbildung ähnlich

Elektrische Daten

Bemessungsdaten gemäß IEC/EN

Bemessungsdaten Hinweis	Die elektrischen Daten werden durch die Sicherung und Defektanzeige bestimmt.
Bemessungsspannung (III / 3)	125 V
Bemessungsstrom	5 A
Bemessungsstrom Hinweis	Reststrom bei defekter Sicherung: LED 5 ... 20 mA
Betriebsanzeige	15 ... 30 V

Allgemein

Art der Spannung 1	AC
Sicherungsbauf orm	Miniaturesicherung; 250 mA FF

Geometrische Daten

Breite	5 mm / 0.197 inch
--------	-------------------

Mechanische Daten

Beschriftungsebene	ohne Beschriftungsebene
--------------------	-------------------------

Werkstoffdaten

Hinweis Werkstoffdaten	Informationen zu Materialangaben finden sie hier
Farbe	grau
Isolierstoffgruppe	I
Isolierwerkstoff Hauptgehäuse	Polyamid (PA66)
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0
Brandlast	0,116 MJ
Gewicht	2,9 g

Umgebungsbedingungen

Verarbeitungstemperatur	-35 ... +85 °C
Dauergebrauchstemperatur	-60 ... +105 °C

Kaufmännische Daten

Produktgruppe	1 (Reihenklennen)
eCl@ss 10.0	27-14-11-49
eCl@ss 9.0	27-14-11-49
ETIM 8.0	EC002018
ETIM 7.0	EC002018
VPE (UVPE)	100 St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4050821514411
Zolltarifnummer	85366990990

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance
280-850/281-415



Dokumentation

Weitere Informationen

Technischer Anhang

pdf
2162.18 KB



CAD/CAE-Daten

CAD Daten

2D/3D Modelle
280-850/281-415



CAE Daten

WSCAD Universe
280-850/281-415

