

# KERN FOB5K-3NS

Super kompakte Edelstahl-Tischwaage mit hohem Schutzgrad gegen Staub- und Spritzwasser



## Dienstleistungen (optional)

DAkkS-Kalibrierschein:	963-127
Justage auf Aufstellungsort:	961-247

## Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Tischwaage

## Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	255 x 195 x 75 mm
Bruttogewicht:	878 g
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	760 g
UN-Nummer (Gefahrgut):	3496
Versandart:	Paketdienst

## Bauform

Abmessungen Gehäuse (BxTxH):	170 x 150 x 40 mm
Gehäusematerial:	Edelstahl
Material der Wägeplatte:	Edelstahl
Wägefläche (BxT):	120 x 150 mm

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION



## Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	1 g
Anwärmzeit:	10 min
Anzahl der Wägebereiche:	1
Auflösung:	5000
Außermittige Belastung bei 1/3 [Max]:	3 g
Einschwingzeit unter Laborbedingungen <sup>2</sup> s	

Empfohlenes Justiergewicht:	5 kg (M1)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	2 g
Reproduzierbarkeit:	1 g
Tarierbereich:	5 kg
Wägebereich [Max]:	5 kg
Wägeeinheiten:	g lb dwt oz ozt
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen

## Anzeige

Display Ziffernhöhe (groß):	2 cm
-----------------------------	------

## Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	95 %
Luftfeuchtigkeit (min.):	25 %
Umgebungstemperatur (max.):	40 °C
Umgebungstemperatur (min.):	10 °C

## Energieversorgung

Batterie:	9 V Block
Batterie-Betriebsdauer:	20 h
Eingangsspannung:	230 V AC 50 Hz
Netzteil-Art:	Netzadapter extern