

Sworznie pozycjonujące i podporowe • DIN 6321
22630.0012




Opis produktu

Cylindryczne sworznie pozycjonujące stosowane do pozycjonowania przedmiotów mogą być również stosowane jako ograniczniki i stopki.
Spłaszczone sworznie pozycjonujące służą do wyrównania różnic w tolerancjach otworów lub w celu ustawienia pozycjonowanych części w jednym kierunku.
Powierzchnia styku sworznia podporowego nie posiada znacznika osi (rysunek 1)

Materiał

- Stal narzędziowa, utwardzona, szlifowana

Rysunek



Informacje do zamówienia

Wymiary				Otwór ustalający	[g]	Nr art.
d ₁	l ₁	d ₂	l ₂	D ₁ H7		
g6	[mm]	n6		[mm]		
sworznie podporowy, DIN 6321 kształt A, tolerancja l ₁ = h9 – rysunek 1						
10	6	6	9	6	5,7	22630.0012

Przykład aplikacji



Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 14.06.2023.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.