


DATENBLATT

Duplex Jumper LC-LC 50/125 μ , OM5, LSZH, limettengrün, 2.0mm, 20m



Beschreibung

LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801.

Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000®, MPO/MTP

Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindung zwischen einem passiven Verkabelungsport und einem aktiven Netzwerkport dar oder einer Punkt-zu-Punkt Verbindung zweier aktiven Netzwerkports.

Güteklassen lassen eine qualitative Unterscheidung der LWL Patchkabel in Abhängigkeit des Netzwerkdienstes zu

Gleichbedeutende Bezeichnungen für Patchkabel:

Rangierkabel, Adapterkabel, Anschlußkabel, Hybridkabel, Jumper, Verbindungsschnur

Merkmale von EFB LWL Patchkabel

Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung

Halogenfreier und Flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034

EFB LWL Stecker erfüllen die min. Qualitätsklasse Grade B/2 nach IEC-61753-1 für Singlemode und Grade A/1 für Multimode nach IEC 61753-122-2 (UPC Schliff)

100% geprüft und mit Individuellen Messprotokoll

Allgemeine Daten

Einfügedämpfung 850nm	< 0,2 dB
APC-Ausführung	Nein
Anzahl der Fasern	2
Mantelmaterial	LSZH

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 29-04-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Duplex Jumper LC-LC 50/125 μ , OM5, LSZH, limettengrün, 2.0mm, 20m

General data	
Steckverbinderanschluss 2 Farbe	beige
Halogenfrei	nach IEC60754-1
Kabeltyp	I-V(ZN) H
Knickschutztülle	aufgesteckt
Biegeoptimierte Faser	OM5 nach IEC60793-2-10 type A1a.4
Mantel-Farbe	limettengrün
Steckverbinderanschluss 1 Farbe	beige
Kategorie	OM5

Mechanical characteristics	
Minimaler Biegeradius (Dynamisch)	20xOD
Maximale Zugkraft	160 N
Minimaler Biegeradius (Statisch)	10xOD
Kabel \emptyset	2,0 mm

Cable construction

Kabelaufbau	Duplex
-------------	--------

Kabelaufbau

Steckverbindertyp Anschluss 2	LC-Duplex
Faserart	Multimode 50/125
Steckverbindertyp Anschluss 1	LC-Duplex

Cable sheath

Flammwidrig	According to EN 50265-2-1
Halogenfrei nach EN 50267-2-3	Ja
Raucharm	nach IEC61034-1

Umgebungsbedingungen	
Lagertemperatur	-20 - 85 °C
Arbeitstemperatur	-20 - 70 °C

Übertragungstechnische Eigenschaften	
Qualitätsklasse Multimode	A/1 nach IEC-61753-222-2

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 29-04-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Duplex Jumper LC-LC 50/125 μ , OM5, LSZH, limettengrün, 2.0mm, 20m

Normen, Zulassungen, Zertifizierungen

Kabel Konform zu Standard IEC 60793-2


Standards, approvals, certifications

Stecker Konform zu Standard IEC 61754-20

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Länge	Längentoleranz
O0319.0,5OM5	Duplex Jumper LC-LC 50/125 μ , OM5, LSZH, limettengrün, 2.0mm, 0,5m	0,5 m	$\pm 5 \%$
O0319.1OM5	Duplex Jumper LC-LC 50/125 μ , OM5, LSZH, limettengrün, 2.0mm, 1m	1,0 m	$\pm 5 \%$
O0319.2OM5	Duplex Jumper LC-LC 50/125 μ , OM5, LSZH, limettengrün, 2.0mm, 2m	2,0 m	$\pm 5 \%$
O0319.3OM5	Duplex Jumper LC-LC 50/125 μ , OM5, LSZH, limettengrün, 2.0mm, 3m	3,0 m	$\pm 5 \%$
O0319.5OM5	Duplex Jumper LC-LC 50/125 μ , OM5, LSZH, limettengrün, 2.0mm, 5m	5,0 m	$\pm 5 \%$
O0319.7,5OM5	Duplex Jumper LC-LC 50/125 μ , OM5, LSZH, limettengrün, 2.0mm, 7,5m	7,5 m	$\pm 5 \%$
O0319.10OM5	Duplex Jumper LC-LC 50/125 μ , OM5, LSZH, limettengrün, 2.0mm, 10m	10,0 m	$\pm 5 \%$
O0319.15OM5	Duplex Jumper LC-LC 50/125 μ , OM5, LSZH, limettengrün, 2.0mm, 15m	15,0 m	$\pm 5 \%$
O0319.20OM5	Duplex Jumper LC-LC 50/125 μ , OM5, LSZH, limettengrün, 2.0mm, 20m	20,0 m	$\pm 5 \%$
O0319.25OM5	Duplex Jumper LC-LC 50/125 μ , OM5, LSZH, limettengrün, 2.0mm, 25m	25,0 m	$\pm 5 \%$
O0319.30OM5	Duplex Jumper LC-LC 50/125 μ , OM5, LSZH, limettengrün, 2.0mm, 30m	30,0 m	$\pm 5 \%$
O0319.35OM5	Duplex Jumper LC-LC 50/125 μ , OM5, LSZH, limettengrün, 2.0mm, 35m	35,0 m	$\pm 5 \%$
O0319.45OM5	Duplex Jumper LC-LC 50/125 μ , OM5, LSZH, limettengrün, 2.0mm, 45m	45,0 m	$\pm 5 \%$
O0319.50OM5	Duplex Jumper LC-LC 50/125 μ , OM5, LSZH, limettengrün, 2.0mm, 50m	50,0 m	$\pm 5 \%$

Zeichnungen



Dieses Datenblatt wurde maschinell am 29-04-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

