

**DIBt**Allgemeine Bauaufsichtliche  
Zulassung – Z-40.22-55

## Auffangwannen DENIOS pro-line, für bis zu 4 Fässer à 200 Liter

**Mit innovativer Leckage-Anzeige für noch mehr Sicherheit und Komfort bei der gesetzeskonformen Gefahrstofflagerung**

- Inklusive stabilem Gitterrost mit ergonomischen Griffen für leichteres Handling bei Sichtprüfung und Reinigung
- Im Wannenkörper integrierte Gitterrost-Unterstützungen für eine optimierte Traglast
- Einfahrtaschen im Bodenbereich ermöglichen von allen Seiten den sicheren Transport sowie die Bestückung mit Fassliftern, Hubwagen und Gabelstaplern.
- nahtlos gefertigt und absolut flüssigkeitsdicht; stabile Konstruktion mit guter Stoß- und Schlagfestigkeit auch bei großen Temperaturschwankungen
- Komplett aus chemisch hochbeständigem Polyethylen (PE)
- Langfristiger Korrosionsschutz auch bei der Lagerung von aggressiven Flüssigkeiten

**pro-line**  
by DENIOS ■■■■

Lagerkapazität Fässer à 200 Liter	2	4
Auffangvolumen	220	340
Traglast gesamt [kg]	800	1600
Maße außen B x T x H [mm]	918 x 1314 x 400	1314 x 1349 x 400
Bestellnummer	265-674-J1	265-675-J1