

bott **lessenaarkast** verso

hoogte x breedte x diepte 1130 x 1050 x 550 mm, uitgerust met legborden, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL3004 purperrood

Artikelnummer: 233400



lessenaarkast

- hoogte x breedte x diepte 1130 x 1050 x 550 mm
- constructie van staal, gelast
- uitgerust met legborden
- dubbele vleugel deur
- 1 niveaus met Stalen bodem
- draagvermogen per niveau 35 kg
- 2 uittrekbak(ken), draagvermogen per bak 10 kg
- afsluitbaar
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL3004 purperrood
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag


Technische details

meubeltype lessenaar





uittrekbare legborden 2 stuks

type kast	lessenaar	kleur romp	lichtgrijs // RAL7035
type lessenaar	lessenaarkast	kleur voorkant	purperrood // RAL3004
type deur	dubbele vleugel deur	materiaal	staal
hoogte	1130 mm	materiaal verwerking	gelast
breedte	1050 mm	oppervlak romp	m. poedercoating
diepte	550 mm	oppervlak front	m. poedercoating
lessenaar uitrusting	legborden	verrijdbaar	nee
legborden / schappen aantal	1 stuks	oppervlak legbord	verzinkt
legbord-/niveautype	Stalen bodem	afsluitbaar	ja
draagvermogen legbord	35 kg	gewicht	53,307 kg
draagvermogen uitgetrokken	10 kg		

Gerelateerde Producten

233013		vakverdeler, hoogte x breedte x diepte 100 x 235 x 310 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
--------	---	--

Dit past ook bij ...

102657		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 50 x 102 x 85 / 70 mm, van polypropyleen in groen
217145		handafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 76-kern, afroller van metaal
218389		bedrijfsverbandkist, Vulling: conform DIN 13157, koffer van kunststof in oranje, met wandhouder
230322		draaibare kruk, zitting hoogte x diameter 410 - 570 x 340 mm, ronde zitting van polyurethaan in zwart, frame van aluminium in aluminium-zilver, lift verchroomd, frame met 5 wielen