


**Transportgeräte**

# Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 4107 Handwagen



Handwagen aus Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet, brillantblau RAL 5007. Deichsel anschraubbar, Ladefläche aus wasserfestem Sperrholz. Mit 4 Wänden aus wasserfestem Sperrholz, 180/250 mm hoch. Räder mit Luftbereifung, Naben mit Rollenlager.

## Technische Details:



<b>Gesamttragkraft (kg)</b>	200
<b>Nutzflächenlänge (mm)</b>	795
<b>Nutzflächenbreite (mm)</b>	445
<b>Gesamtlänge (mm)</b>	1476
<b>Gesamtbreite (mm)</b>	691
<b>Gesamthöhe (mm)</b>	730
<b>Bereifung</b>	Luft
<b>Radgröße (mm)</b>	260 x 85
<b>Gewicht (kg)</b>	21
<b>Ursprungsland</b>	Deutschland
<b>Garantie (Jahre)</b>	10
<b>Zolltarifnummer</b>	87168000
<b>GTIN</b>	4017976011844