


GE-M Gerader Einschraubstutzen

Metr. Einschraubzapfen – Dichtkante (ISO 9974) / EO 24° Anschluss



Bau-Reihe	D1	T	D3	D4	L1	L2	L3	L4	S1	S2	Gewicht g/1 St.	Bestellzeichen*	PN (bar) ¹⁾		
													CF	71	MS
L ³⁾	06	M 10x1,0	4	14	23,5	8,5	8	23	14	14	13	GE06LM	315	315	200
	08	M 12x1,5	6	17	29,0	10,0	12	25	17	17	22	GE08LM	315	315	200
	10	M 14x1,5	7	19	30,0	11,0	12	26	19	19	31	GE10LM	315	315	200
	10	M 10x1,0	4	14	25,5	10,5	8	25	17	19	20	GE10LM10X1	315	315	
	10	M 12x1,5	6	17	30,0	11,0	12	26	17	19	25	GE10LM12X1,5	315	315	
	10	M 16x1,5	8	21	31,5	12,0	12	27	22	19	41	GE10LM16X1,5	315	315	
	10	M 18x1,5	8	23	31,5	12,5	12	27	24	19	50	GE10LM18X1,5	315	315	
	10	M 22x1,5	8	27	35,0	14,0	14	29	27	19	72	GE10LM22X1,5	315	315	
	12	M 14x1,5	7	19	30,0	11,0	12	26	19	22	30	GE12LM14X1,5	315	315	
	12	M 16x1,5	9	21	31,5	12,5	12	27	22	22	40	GE12LM	315	315	
	12	M 18x1,5	10	23	31,5	12,5	12	27	24	22	47	GE12LM18X1,5	315	315	
	12	M 22x1,5	10	27	35,0	14,0	14	29	27	22	76	GE12LM22X1,5	315	315	
	15	M 16x1,5	9	21	32,0	13,0	12	28	24	27	50	GE15LM16X1,5	250	250	
	15	M 18x1,5	11	23	32,5	13,5	12	29	24	27	52	GE15LM	250	250	
	15	M 22x1,5	12	27	36,0	15,0	14	30	27	27	77	GE15LM22X1,5	250	250	
	18	M 18x1,5	11	23	33,5	14,0	12	30	27	32	68	GE18LM18X1,5	250	250	
	18	M 22x1,5	14	27	36,0	14,5	14	31	27	32	77	GE18LM	250	250	
	22	M 22x1,5	14	27	38,0	16,5	14	33	32	36	92	GE22LM22X1,5	160	160	
	22	M 26x1,5	18	31	40,0	16,5	16	33	32	36	102	GE22LM	160	160	
	28	M 33x2,0	23	39	43,0	17,5	18	34	41	41	168	GE28LM	160	160	
S ⁴⁾	35	M 42x2,0	30	49	48,0	17,5	20	39	50	50	280	GE35LM	160	160	
	42	M 48x2,0	36	55	52,0	19,0	22	42	55	60	354	GE42LM	160	160	
	06	M 12x1,5	4	17	32,0	13,0	12	28	17	17	30	GE06SM	400	400	
	06	M 14x1,5	4	19	34,0	15,0	12	30	19	17	42	GE06SM14X1,5	400	400	
	08	M 14x1,5	5	19	34,0	15,0	12	30	19	19	43	GE08SM	400	400	
	10	M 16x1,5	7	21	34,5	15,0	12	31	22	22	54	GE10SM	400	400	
	12	M 18x1,5	8	23	36,5	17,0	12	33	24	24	72	GE12SM	400	400	
	12	M 14x1,5	5	19	36,0	16,5	12	33	22	24	60	GE12SM14X1,5	400	400	
	12	M 22x1,5	8	27	39,0	17,5	14	34	27	24	103	GE12SM22X1,5	400	400	
	14	M 20x1,5	10	25	41,0	19,0	14	37	27	27	95	GE14SM	400	400	
	16	M 18x1,5	8	23	38,5	18,0	12	36	27	30	88	GE16SM18X1,5	400	400	
	16	M 22x1,5	12	27	41,0	18,5	14	37	27	30	97	GE16SM	400	400	
	20	M 27x2,0	16	32	47,0	20,5	16	42	32	36	155	GE20SM	400	400	
	25	M 33x2,0	20	39	53,0	23,0	18	47	41	46	268	GE25SM	250	250	
	30	M 42x2,0	25	49	57,0	23,5	20	50	50	50	421	GE30SM	160	160	
	38	M 48x2,0	32	55	64,0	26,0	22	57	55	60	568	GE38SM	160	160	

¹⁾ Druckwert genannt = Artikel lieferbar

³⁾ L = Leichte Baureihe; ⁴⁾ S = Schwere Baureihe

$$\frac{PN \text{ (bar)}}{10} = PN \text{ (MPa)}$$

Lieferung ohne Mutter und Schneidring. Hinweise zum Bestellen von Komplettverschraubungen siehe Seite 17.

*Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den Kennbuchstaben für das gewünschte Material.

Bestellzeichen-Ergänzungen		
Material	Kennbuchstaben Oberfläche und Material	Beispiel
Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei	CFX	GE16SMCFX
Edelstahl	71X	GE16SM71X
Messing	MSX	GE16SMMSX