

RTP 010 K NW MS

Artikel Nr.: T0050102899



Benefits

- › Kurze Distanz zwischen Spitze und Griff: Verringerte Arbeitsentfernung zu Komponenten. Höhere Präzision und bestes Werkzeughandling.
- › MIL-SPEC/IPC Standard (potenzialfrei, MS-Versionen): Verringert die Risiken von Beschädigungen an empfindlichen Mikrokomponenten und Werkstücken. Keine Nacharbeiten, geringere Betriebskosten.
- › Technologie mit aktiver Spitze: Schnelle Aufheiz- und Reaktionszeit, Sensor nah an der Lötstelle, perfekter Wärmeübergang. Keine Ausfallzeiten, kontinuierlicher Arbeitsfluss, hervorragende Ergebnisse.
- › Digitalwerkzeug: Bewegungssensor zur Aktivierung, Bedienungs- und Einrichtungsinformationen im Werkzeug gespeichert. Energiesparend, längere Lebensdauer der Spitzen, Flexibilität für den Benutzer dank der Verwendung an der Bank/Station.
- › Patentierte Spitzen- und Griffdesign: Einzige Lötspitze auf dem Markt mit werkzeuglosem Spitzenwechsel. 20% schnellerer Spitzenwechsel als bei vergleichbaren Werkzeugen.
- › Eine intelligente Plattform: Eine Station für alle aktiven Spitzen und Werkzeuge. WX System erfüllt alle Erfordernisse für das manuelle Löten, einschließlich der Nachverfolgbarkeit.

**Technical Data**

Spitzenform	Messer
Spitzenart	NW
Breite in mm	1
Breite in Inch	0.039
Dicke in mm	0.2
Dicke in Inch	0.008
Länge mm	15.9
Länge Inch	0.626
Leistung	40 W
Verpackungseinheit	1