

fetra Handwagen

Traglast 1000 kg, Ladefläche Länge x Breite 1600 x 900 mm, Plattform aus Siebdruckplatte mit rutschsicherer Oberfläche, wasserfest, Aufbauten: 4 Wände (Drahtgitter), Längswände herausnehmbar, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau, 4 Räder, Räder mit Luft-Bereifung auf Stahlblech-Felge



fetra
Transportgeräte



Artikelnummer: 118711



fetra Handpritschenwagen

Traglast 1000 kg

Handwagen

- Traglast 1000 kg
- Ladefläche Länge x Breite 1600 x 900 mm
- Plattform aus Siebdruckplatte mit rutschsicherer Oberfläche, wasserfest
- Aufbauten: 4 Wände (Drahtgitter), Längswände herausnehmbar
- Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz
- Scherendeichsel mit automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition
- mit Sicherheitshandgriff mit Softgrip-Bezug
- Stahlkonstruktion
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
- 4 Räder

- Räder mit Luft-Bereifung auf Stahlblech-Felge
- Radanordnung rechteckig
- Feststeller gemäß EN 1757-3
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Oberfläche Plattform	rutschsicher
Wagentyp	Handwagen	Plattform Ausführung	wasserfest
Traglast	1000 kg	Wagen Ausstattung	ohne Ausstattung
Aufbauten	4 Wände (Drahtgitter)	Rollen Anzahl / Art	4 Räder
Aufbauten Funktion	Längswände herausnehmbar	Bereifung	Luft
Ladeflächenlänge	1600 mm	Material Felge	Stahlblech
Ladeflächenbreite	900 mm	Radlager	Rollenlager
Material	Stahl	Radanordnung	rechteckig
Höhe	1000 mm	Bremsentyp	automatische Feststellbremse
Lenkung	Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz	Bremse Funktion	wirkt auf die Vorderräder
Lenkstange	ja	Oberfläche Gestell	pulverbeschichtet
Deichsel Ausführung	Scherendeichsel mit automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition	Farbe	brillantblau // RAL5007
Sicherheitsgriff	ja	Norm	EN 1757-3 (Feststeller)
Euronorm	nein	Garantie	10 Jahre
Material Plattform	Siebdruckplatte	Gewicht	118 kg
Ladefläche LxB	1600 x 900 mm		