


Gedore Red GEDORE R78900550 Drehmomentschlüssel 3/4 110-550 N·m 955 mm

GEDORE

Artikelnummer: 247057



Technische Details

Antriebstyp/Antrieb	Durchsteckvierkant mit Stift	Prüfzertifikat	DIN EN ISO 6789-2:2017
Werkzeugtyp	Schraubwerkzeug	Zielgruppen	Automotive Industrie Bau- und Nutzfahrzeuge Verbraucher Energie Maschinenbau Werkstatt Service Agriculture Oil & Gas Versorgungs
Auslösemechanik	Kurzwegauslösung	Gesamtlänge [mm]	960 mm
Gesamtbreite [mm]	69 mm	Inhalt (Anzahl Stück)	1

Präzision +/-	+/- 3 %	Kopfbreite 1 [mm]	69 mm
Rückschwenkwinkel	10 Grad	Abstand Gehäuse - Vierkantmitte	34,5 mm
1000 V isoliert	nein	Antriebsvierkant [metrisch]	20 mm
Anzahl Zähne	36	Sicherung Abtriebsvierkant	Stiftsicherung
Skalentyp	Mono	Einsatzbereich	Montage Wartung und Instandhaltung
VDE zertifiziert	nein	Kopfhöhe 1 [mm]	38 mm
Drehmoment (max.) [N·m]	550 N·m	Drehmoment (min.) [N·m]	110 N·m
Antriebsvierkant [zöllig]	3/4 Zoll	Kalibrierlänge	853,7 mm
Gesamthöhe [mm]	52 mm	REACH Registrierung vorhanden	nein
Netto-Gewicht [kg]	4,184 kg	Festeinstellung	nein
Skaleneinteilung	10	Drehmomentbereich (min./max.) [N]	110-550 N·m
Anzugsrichtung	links und rechts	Gewicht	4,44 kg
Nonius Nm	1 N·m		