

Informazione prodotto

26 21 200

Pinza per meccanica - con becchi mezzotondi con tronchese

(pinza a becchi di cicogna)

DIN ISO 5745

- Becchi elastici: stabili nella forma anche in caso di torsione
- Punte di precisione elastiche e resistenti alla deformazione
- Becchi mezzotondi, lunghi, terminanti a punta
- Con taglienti per filo metallico dolce, di media durezza e duro
- Taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 61 HRC
- Becchi piegati a 40°
- Acciaio al vanadio, forgiato, temperato ad olio a gradini



Generico	
Art. No.	26 21 200
EAN	4003773022848
Esecuzione	bonderizzata nera
Testa	pulita
Manici	rivestiti in resina sintetica
Peso	171 g
Dimensioni	200 x 47 x 13 mm
Norma	DIN ISO 5745
REACH conformità	non contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile

Caratteristiche tecniche	
Valori di taglio filo di media durezza (diametro)	Ø 3,2 mm
Valori di taglio filo duro (diametro)	Ø 2,2 mm
	9,5 mm
Larghezza punta (W4)	3,0 mm
Tip Thickness (T2)	2,5 mm
Lunghezza della superficie di contatto (L4)	23,0 mm
	73,0 mm
Larghezza testa (W3)	18 mm

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori

