

Moravia Verkehrsspiegel EUCRYL

Höhe x Breite 800 x 1000 mm,
Maximale Sichtweite 15 m, Spiegel
aus Acrylglas, Rahmen aus Kunststoff
in rot/weiß, reflektierend

Artikelnummer: 720815



MORAVIA
kompetent und fair



Moravia EUCRYL-Verkehrsspiegel EUCRYL

Verkehrsspiegel





- Für den Innen- und Außenbereich geeignet
- Höhe x Breite 800 x 1000 mm
- Maximale Sichtweite 15 m
- Spiegel aus Acrylglas
- Rahmen aus Kunststoff in rot/weiß, reflektierend
- Pfostenmontage
- Ausgestattet mit Halterung
- Wölbung gleichmäßig
- Lieferung inklusive Befestigungsschellen

Technische Details





Verkehrssicherung	Sicherheitsausstattung	Höhe	800 mm
Sicherheitsausstattung	Spiegel	Breite	1000 mm

Spiegeltyp	Verkehrsspiegel	max. Distanz	15 m
Einsatzort	Innen- und Außenbereich	Wölbung	gleichmäßig
Material Spiegel	Acrylglas	Spiegel Ausstattung	Halterung
Material Rahmen	Kunststoff	Befestigungsart	Pfostenmontage
Oberflächentyp	reflektierend	Lieferumfang	inklusive Befestigungsschellen
Farbe Rahmen	rot/weiß	Gewicht	8,5 kg

Zubehör

193899		Rohrpfosten für Verkehrsspiegel, Höhe x Durchmesser 3000 x 76 mm, Aus Stahl, feuerverzinkt
193902		Rohrpfosten für Verkehrsspiegel, Höhe x Durchmesser 3500 x 76 mm, Aus Stahl, feuerverzinkt
193913		Rohrpfosten für Verkehrsspiegel, Höhe x Durchmesser 4000 x 76 mm, Aus Stahl, feuerverzinkt
720826		Wandarm für Verkehrsspiegel, Höhe x Durchmesser 400 x 76 mm, Aus Stahl, feuerverzinkt

Dazu passt auch ...

142092		Höhenbegrenzer, Länge x Durchmesser 950 x 100 mm, aus Kunststoff in rot/weiß, reflektierend
148972		Fahrbahnschwelle, Höhe x Durchmesser 70 x 500 mm, Aus Recycling-Kunststoff in gelb
199614		Überfahrbrücke, Länge x Breite 750 x 1250 mm, Traglast 600 kg, Anschlagwinkel zur Sicherung gegen Abrutschen, aus Aluminium
523822		Bodenmarkiergerät-Set, Set bestehend aus: 1 Markiergerät, 1 Schlagschnur, 1 Zubehörteil, 1 Dose Markierpulver, 1 Parkplatzhilfsplan, Strichbreite 30 - 100 mm