

Productinformatie

79 02 120

Precisie elektronica-zijsnijtang

DIN ISO 9654



- Mini-kop
- Precisietangen om zeer fijn te knippen bijv. in elektronica en fijnmechanica
- Precies geslepen, scherpe snijkanten met zeer kleinen facetten voor exacte snijresultaten op gevoelige elektronische componenten; ook zonder facet voor verzonken snijwerk
- Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 62 HRC
- Ca. 20% minder gewicht dan gewone elektronische tangen
- Geschroefd scharnier met precies vervaardigde scharniervlakken voor een gelijkmatige, wrijvingsarme beweging in het hele openingsbereik
- Soepele dubbele veer waardoor de tang gemakkelijk en gelijkmatig opent
- Ergonomische geoptimaliseerde meercomponenten handgrepen
- Kogellager-chroomstaal, gesmeed, stapsgewijs oliegehard



Algemeen

Artikel-nr.	79 02 120
EAN	4003773061403
Tang	gebruineerd
Kop	gepolijst
Benen	met meer-componentengrepen
gewicht	57 g
Afmetingen	120 x 60 x 17 mm
Norm	DIN ISO 9654
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Snijcapaciteiten half harde draad (diameter)	Ø 1,0 mm
Snijcapaciteiten harde draad (diameter)	Ø 0,6 mm
Snijcapaciteiten zachte draad (diameter)	Ø 0,2 – 1,4 mm
Beklengte (B)	6,5 mm
Bekdikte (scharnier) (D)	6,5 mm
Kopbreedte (A)	9 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen