


Technisch specificatieblad

Rondkopanker MMS-plus P met panhead

Artikelnr. 3498108



Schroefanker voor directe montage zonder pluggen in gescheurd en ongescheurd beton en metselwerk. Met ronde kop voor universele bevestigingen. Torx T30. CE-gemarkeerd bouwproduct getest volgens EAD met European Technical Assessment (ETA) en bewijs van toepasbaarheid. Draagkrachten onder brandbelasting tot brandweerstandsklasse R120 aangetoond.

Ondergrond

De schroefankers zijn geschikt voor gemetselde wanden van de volgende steensoorten:

- Kalkzandsteen - volle baksteen
- Kalkzandsteen - holle baksteen
- geperforeerde baksteen




St Staal

G galvanisch verzinkt

Stamgegevens

Bestelnr.	3498108
Type	MMS+ P 6x50
Omschrijving 1	Schroefanker brandwerend
Omschrijving 2	panhead, aandrijving T30
Dimensie	6x50mm
Omschrijving materiaal	Staal
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak aanduiding	galvanisch verzinkt
Oppervlak	galvanisch verzinkt
Oppervlak volgens DIN	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Oppervlak afk.	G
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	100 Stuk
Gewicht	1,00 kg/100 st.

Technische gegevens



Lengte	50,00 mm
Afmeting L	50,00 mm
Afmetingen	6 x 50 mm
Uitvoering plug/nagel/schroeven	spiraalplug
Boringsdiameter	5,00 mm
Lengte plug	50,00 mm
Kopdiameter	11,20 mm
Kopvorm	overige
Kopvorm	overige
Schroefdraad	6
Schroefstelsel	Torx
Schroefstelsel	Torx