neodisher® FA

Eigenschaften:

Alkalisches Reinigungsmittel zur maschinellen Aufbereitung von thermostabilen und thermolabilen Instrumenten Flüssigkonzentrat



Hauptanwendungsbereiche: Maschinelle Reinigung von chirurgischen Instrumenten, Anästhesie-Utensilien, OP-

Schuhen und anderen medizin-technischen Utensilien sowie Babyflaschen in

Krankenhäusern und Arztpraxen.

Maschinelle Reinigung von Laborglas in medizinischen Laboratorien.

neodisher FA ist ein vielseitig einsetzbares Reinigungsmittel mit hoher Materialschonung und gutem Reinigungsvermögen gegenüber Blut, Eiweiß, Nährbödenresten und Gelatine.

neodisher FA ist frei von Oxidationsmitteln und Tensiden.

neodisher FA ist für chirurgische Instrumente, Anästhesie-Utensilien, Laborglas und Kunststoffe geeignet. Eloxierte Aluminiumoberflächen sind auf Beständigkeit zu prüfen. Bei

Titan und Titanlegierungen kann es zu Farbveränderungen kommen. Dies ist bei z.B.

Implantaten mit Farbcodierung zu berücksichtigen.

neodisher FA kann bei allen Wasserhärten eingesetzt werden.

Anwendung und Dosierung: neodisher FA wird in Reinigungs- und Desinfektionsgeräten für Instrumente eingesetzt.

Die Dosierung ist u.a. vom Verschmutzungsgrad des Spülgutes abhängig und beträgt

2 - 4 ml/l.

Für die Dosierung sind geeignete Dosiergeräte zu verwenden.

Typische Programmabläufe sehen folgendermaßen aus:

Zur Aufbereitung von chirurgischen Instrumenten und Anästhesie-Uten-

silien mit thermischer Desinfektion:

Reinigung: 2 - 4 ml/l neodisher FA

Neutralisation 1 - 2 ml/l neodisher Z oder neodisher N

Nachspülung: 0,3 - 1 ml/l neodisher MediKlar

Zur Entfernung von Blut, Serum, Nährböden und Analysenrückständen in

medizinischen und analytischen Laboratorien: Reinigung: 2 - 4 ml/l neodisher FA

Neutralisation: 1 - 2 ml/l neodisher Z oder neodisher N

Zur Reinigung von Babyflaschen in Milchküchen: Reinigung: 2 - 4 ml/l neodisher FA Neutralisation: 1 - 2 ml/l neodisher Z

Zur Vermeidung von Wasserflecken ist die Verwendung von vollentsalztem Wasser in der

Schlussspülung zu empfehlen. Gleichzeitig wird dadurch eloxiertes Aluminium

geschützt.

Die neodisher FA-Anwendungslösung ist vollständig mit Wasser (vorzugsweise

vollentsalzt) abzuspülen. Nicht mit anderen Produkten mischen.

Vor Produktwechsel Dosiersystem inklusive Ansaugschläuche mit Wasser durchspülen.

Die Aufbereitung muss entsprechend der RKI-Richtlinie und der Medizinprodukte-

Betreiberverordnung mit geeigneten Verfahren durchgeführt werden.

Beachten Sie die Aufbereitungsempfehlungen des Instrumentenherstellers

entsprechend den Anforderungen der DIN EN ISO 17664.

Die Bedienungsanweisungen der Reinigungs- und Desinfektionsgerätehersteller sind zu

beachten.

Nur für gewerbliche Anwendungen.

Technische Daten: Dichte (20° C): 1,5 g/cm³

pH-Bereich (bestimmt in vollentsalztem Wasser, 20° C) 2 - 4 ml/l: 11,6 - 11,8

Viskosität (Konzentrat, 20 °C): < 50 mPa s

Leitfähigkeit (bestimmt in vollentsalztem Wasser, 60 °C) 3 g/l: 3,5 mS/cm

Titrierfaktor: 0,65 (nach neodisher Titrieranleitung)



Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG Mühlenhagen 85, D – 20539 Hamburg Telefon: (040) 789 60 - 0 Telefax: (040) 789 60 - 120

E-Mail: info @drweigert.de Internet: www. drweigert.de

Die Angaben dieses Merkblattes beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verwender nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann hieraus nicht abgeleitet werden.

With the above information, which is appropriate to our current knowledge we describe our product regarding possible safety necessities, but we do not involve any quality description or promise certain properties.

neodisher® FA

Alkalisches Reinigungsmittel zur maschinellen Aufbereitung von thermostabilen und thermolabilen Instrumenten Flüssigkonzentrat



Inhaltsstoffe für Reinigungsmittel gemäß EG- Detergenzienverordnung 648/2004: Inhaltsstoffe:

15 - 30 % Phosphate

CE- Kennzeichnung:

neodisher FA erfüllt erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG, Anhang I über

Medizinprodukte.

Frostempfindlich ab - 15 °C. Bei der Lagerung ist eine Temperatur zwischen - 15 und 30 °C Lagerhinweise:

einzuhalten. Bei sachgemäßer Lagerung 4 Jahre lagerfähig. Verwendbar bis: siehe Aufdruck

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge:

Einstufung und Kennzeichnung gemäß Zubereitungsrichtlinie 99/45/EG für

das Konzentrat.

Gefahrensymbol C - ätzend

enthält: Dinatrium- und Kaliummetasilikat

Gefahrenhinweis:

R 34 - Verursacht Verätzungen.

Sicherheitsratschläge:

- Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit S 26

Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

S 27 - Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.

S 28 - Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser.

S 36/37/39 - Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhand-

schuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

S 45 - Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen

(wenn möglich, dieses Merkblatt vorzeigen).

Gebinde nur restentleert und verschlossen entsorgen. Entsorgung von Füllgutresten:

siehe Sicherheitsdatenblatt.

Weitere Sicherheits- sowie Umweltinformationen finden Sie in den EG-Sicherheitsdatenblättern. Diese sind unter www.drweigert.de in der Rubrik

"Service" verfügbar.

MB 4101/2-5 01/11

