

T e c h n i s c h e s D a t e n b l a t t

Artikel	WT – 5846 (Bodenmarkierungsband)
Beschreibung	Strapazierfähiges und selbstklebendes Fußboden-Markierungsband. Ideal für trockene Bereiche, schnell aufzukleben, extrem verschleißfest, sofort befahrbar, ersetzt die Kennzeichnung mit Farbe. für Innen- und Außenanwendungen geeignet!
Trägereigenschaften	
Trägermaterial	Elastomer gewebeverstärkt, Oberfläche aus PU
Gesamtstärke	1,2 mm
Abdeckmaterial / Liner	Folie/Papier
Ausführungen	
Farbe	gelb, rot, blau, weiss, schwarz
Standardbreite	50mm / 75 mm / 100mm
weitere Breiten	Auf Anfrage
Rollenlänge	25 m / 12,5m
Klebereigenschaften	
Kleberart	Synthesekautschuk
Klebekraft	ca. 40N / 25mm (nach 24 h)
Mechanische Eigenschaften	
Rutschhemmung	k.A.
Thermische Eigenschaften	
Empfohlene Verarbeitungstemperatur	+15°C bis +25°C
Temperaturbeständigkeit	- 20°C bis +80°C
Anwendung	Wird eingesetzt zur Kennzeichnung von Fahrbahnen, Arbeitsbereichen, Sicherheitsbereichen oder von Abstellflächen. Der Untergrund muss sauber, fettfrei, staubfrei und trocken sein. Bei Einsätzen im Außenbereich unbedingt Primer Nr. 5 als Grundierung aufbringen! Verlegeanleitung strikt einhalten! Ein Überfahren des Bandes mit Staplern und Hubwagen ist möglich. Ein Drehen und Wenden auf dem Band mit Staplern und ähnlichen schweren Fahrzeugen ist zu vermeiden und führt zur Zerstörung des Materials.