

172076-2 ✓ AKTIV

Positive Lock | Positive Lock 250

Interne TE-Nummer 172076-2

Crimp Terminal Housings, Receptacle, Receptacle, 1 Position,
Straight, UL 94V-2, Black, Nylon, Contact Mating Retention, Positive
Lock 250

[Auf TE.com ansehen>](#)



Muffen > Klemmgehäuse, Isolierhülsen und Blöcke > Gehäuse für Crimpkontakte



Kontakttyp: **Buchse**

Gehäusotyp: **Buchse**

Anzahl von Positionen: 1

Klemmenausrichtung: **Gerade**

UL-Brandschutzklasse: **UL 94V-2**

Eigenschaften

Produktmerkmale

Anschluss an	Leitungen und Kabel
Produkttyp	Klemmgehäuse
Abdichtbar	Nein
Steckverbindersystem	Draht-an-Draht, Draht-an-Leiterplatte
Gehäusotyp	Buchse
Isoliert	No

Konfigurationsmerkmale

Anzahl von Positionen	1
-----------------------	---

Sonstige Eigenschaften

Primäre Produktfarbe	Schwarz
----------------------	---------

Kontaktmerkmale

Kontakttyp	Buchse
Klemmenausrichtung	Gerade
Kontakt-Gegensteckarretierung	Mit

Montage und Anschlussstechnik

Polarisiert	Ja
Gegensteckführung	Mit
Gehäuse für Crimpkontakte – Montageausführung	Kabelbefestigung (freihängend)

Gehäusemerkmale

Gehäusematerial	Nylon
-----------------	-------

Verwendungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
---------------------------	----------------------------

Industriestandards

UL-Brandschutzklasse	UL 94V-2
----------------------	----------

Verpackungsmerkmale

Verpackungsmenge	1000
------------------	------

Produkt-Compliance

Bitte besuchen Sie die Produktseite auf [TE.com](https://www.te.com) um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU	Konform
EU ELV Richtlinie 2000/53/EG	Konform
China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016	Keine eingeschränkten Materialien oberhalb der Grenzwerte
EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006	Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JUNI 2022 (224) Kandidatenliste deklariert bezüglich: JUNI 2022 (224) Enthält keine SVHC
Halogengehalt	Niedriger Halogengehalt – Br, Cl, F, I < 900 ppm im homogenen Material. Außerdem BFR/CFR/PVC-frei.
Lötfähigkeit	Für Lötfähigkeit nicht zutreffend

Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren. Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet. Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Hinsichtlich der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen

(Substances of Very High Concern, SvHC) auf den ‚Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen‘, wie sie auf der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

Kompatible Teile



TE Teilnr.: 63239-1
POSITIVE LOCK 250 REC 12-10 AWG TPBR



TE Teilnr.: 170329-1
250 PL MKII REC. 15-10AWG PTBR



TE Teilnr.: 170327-1
250 PL MKII REC. 22-18AWG PTBR



TE Teilnr.: 170328-1
250 PL MKII REC. 18-14AWG PTBR



TE Teilnr.: 724659-2
EXT TOOL FOR POSITIVE .250



TE Teilnr.: 170333-1
PL 250 RECEPTACLE 22-18 AWG PTPBR



TE Teilnr.: 170335-1
PL 250 RECEPTACLE 15-10 AWG PTPBR



TE Teilnr.: 170334-1
205 PL MII, REC., 18-14, PTBR



TE Teilnr.: 2238155-1
POS LOCK 250 Rec, MKII, 18-14 TPBR



TE Teilnr.: 2238156-1
POS LOCK 250 Rec, MKII, 22-18 TPBR

Auch serienmäßig | Positive Lock 250



Einsetz- und Entriegelungswerkzeuge (3)



Gehäuse für Crimpkontakte(202)



Isoliermuffen und -hülsen(6)



Kontakte für Kraftfahrzeuge(1)



Schnelltrennanschlüsse(189)

Kunden kauften auch diese Produkte

TE Teilnr.:8-34124-1
TERM,SOLIS R 16-14 1/4TE Teilnr.:63239-1
POSITIVE LOCK 250 REC 12-10 AWG
TPBRTE Teilnr.:42891-2
SHUR PLUG 180 RECEPTACLE 14-10
AWG TPBRTE Teilnr.:42938-2
RING 16-14 AWG TPBRTE Teilnr.:2-34109-2
SOLIS R 22-16 COMM 22-18MIL 10TE Teilnr.:2-34114-2
TERM, SOLIS, R, 22-16, 5/16TE Teilnr.:61844-1
RING TERMINAL 12-10 AWG .0395X.
650 TPCUTE Teilnr.:6-1393250-9
W28-XT1A-4=W28TE Teilnr.:2-34125-6
TERMINAL,SOLIS R 16-14 5/16TE Teilnr.:505872P034
VERSAFIT-3/16-0-0.9375IN

Dokumente

Produktzeichnungen

PL MKII 250 REC HSG 1P NYLON BLACK

Englisch

CAD-Dateien

3D PDF

3D

Kundenmodell

ENG_CVM_CVM_172076-2_W.2d_dxf.zip



Englisch

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_172076-2_W.3d_igs.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_172076-2_W.3d_stp.zip](#)

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den [allgemeinen Verkaufsbedingungen](#) zu.

Datenblätter/ Katalogseiten

[Positive Lock Receptacles](#)

Englisch

Produktspezifikationen

[Anwendungsspezifikation](#)

Englisch

[Anwendungsspezifikation](#)

Japanisch

[CRIMP OF MATE-N-LOK PIN CONTACT](#)

Japanisch

[CRIMP OF MATE-N-LOK PIN CONTACT](#)

Englisch

[Anwendungsspezifikation](#)

Englisch

Umweltverträglichkeit von Produkten

[MD_172076-2_022720182352_dmtec](#)

Englisch

[MD_172076-2_022720182352_dmtec](#)

Englisch