

Wellpappschutzhülle

Länge x Durchmesser 0,25 m x 50 mm, Grammatur ca. 600 g/m², In braun

Box(en) 300 Stück

Artikelnummer: 253886







Wellpappschutzhülle

- Geeignet für zylinderförmige Produkte
- Elastisch durch Querrillen
- Länge x Durchmesser 0,25 m x 50 mm
- Grammatur ca. 600 g/m²
- Aus 100 % recyceltem Material und wieder zu 100 % recycelbar
- In braun

Technische Details

| | | | |
|----------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Verpackungstyp | Schutzhülle | Anteil recyceltes Material | 100 % |
| Länge | 0,25 m | geeignet für (Produkt/Material) | zylinderförmige Produkte |
| Durchmesser | 50 mm | Papier Eigenschaft | elastisch |
| Grammatur | 600 g/m ² | Farbe | braun |
| recycelbar | zu 100 % recycelbar | Gewicht | 6,75 kg |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|--|
| 215672 |  | Kantenschutzcke, Aus Kunststoff in schwarz, recycelbar, Schenkelmaß 40 x 40 mm |
| 227310 |  | Sicherheitscutter, federbelastete Trapezklinge mit automatischem Klinsenrückzug, Klingenaustritt 21 mm, mit Zangengriff und Befestigungsöse |
| 239555 |  | Alu-Sackkarre, Traglast 100 kg, Schaufel Breite x Tiefe 483 x 343 mm, schnell und platzsparend zusammenklappbar, Gestell in rot/silber, Räder mit Vollgummi-Bereifung |
| 529885 |  | Lagerregal - Komplettregal (Grund- und Anbaufeld), Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2062 x 436 mm, Fachlast 80 kg, 2 Regalfelder mit je 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |