Wellpappschutzhülle

Länge x Durchmesser 0,25 m x 50 mm, Grammatur ca. 600 g/m², In braun

Box(en) 300 Stück

Artikelnummer: 253886



Wellpappschutzhülle

- Geeignet für zylinderförmige Produkte
- Elastisch durch Querrillen
- Länge x Durchmesser 0,25 m x 50 mm
- Grammatur ca. 600 g/m²
- Aus 100 % recyceltem Material und wieder zu 100 % recycelbar
- In braun

Technische Details				
Verpackungstyp	Schutzhülle	Anteil recyceltes Material	100 %	
Länge	0,25 m	geeignet für (Produkt/Material)	zylinderförmige Produkte	
Durchmesser	50 mm	Papier Eigenschaft	elastisch	
Grammatur	600 g/m²	Farbe	braun	
recycelbar	zu 100 % recycelbar	Gewicht	6,75 kg	

Dazu passt auch ...

215672	6	Kantenschutzecke, Aus Kunststoff in schwarz, recycelbar, Schenkelmaß 40 x 40 mm
227310	1	Sicherheitscutter, federbelastete Trapezklinge mit automatischem Klingenrückzug, Klingenaustritt 21 mm, mit Zangengriff und Befestigungsöse
239555	A.	Alu-Sackkarre, Traglast 100 kg, Schaufel Breite x Tiefe 483 x 343 mm, schnell und platzsparend zusammenklappbar, Gestell in rot/silber, Räder mit Vollgummi-Bereifung
529885		Lagerregal - Komplettregal (Grund- und Anbaufeld), Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2062 x 436 mm, Fachlast 80 kg, 2 Regalfelder mit je 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung