

AOC Value-line CU34V5CW/BK (CU34V5CW/BK)

AOC Value-line CU34V5CW/BK - V5 series - LED-Monitor - gebogen - 86.4 cm (34") - 3440 x 1440 WQHD @ 100 Hz - VA - 300 cd/m² - 3000:1 - 4 ms - HDMI ,DisplayPort,USB-C - Lautsprecher - Schwarz



Der AOC CU34V5CW ist ein dreiseitiger, rahmenloser, gewölbter Monitor mit einem 34-Zoll-VA-Panel mit QHD-UltraWide-Auflösung im Format 21:9, das ein beeindruckendes und fesselndes Seherlebnis bietet. Er ist perfekt geeignet für komplexe Aufgaben mit Bild-für-Bild MultiView. Er bietet dank USB-C mit Stromzufuhr von bis zu 65 W, 4 USB-Anschlüssen und HDMI eine Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten. Melden Sie sich einfach und sicher mit der integrierten Windows Hello-Webcam an.

Verkaufsründe

- Sicherheit und Reaktionsfahigkeit mit zertifizierter Webcam
- Wide Quad HD (WQHD) Auflosung
- VA-Panel
- 100 Hz Bilderwiederholraten
- Leistungsabgabe 65 W
- 1 ms MPRT - Moving Picture Response Time
- USB HUB
- Die AMD FreeSync-Technologie
- Integrierte Lautsprecher
- Die AOC Flicker-Free Technologie
- Die AOC Low Blue Light-Technologie
- 1500R Krummung
- Rahmenlose Designs
- Hohenverstellbarer Stander
- Picture by Picture (PBP) Funktion

Produktmerkmale

Sicherheit und Reaktionsfahigkeit mit zertifizierter Webcam

Holen Sie sich die beste Sicherheit mit der Windows Hello-Gesichtserkennung! Eine integrierte Webcam, die mit Windows Hello zertifiziert ist, bietet ein bequemes Plus an Sicherheit, ohne dass Passwort oder PIN erforderlich sind.

Wide Quad HD (WQHD) Auflosung

Mit 3440 x 1440 Auflosung bietet Wide Quad HD (WQHD) bertragende Bildqualitat und scharfe Bilder, die jedes Detail zeigen. Das Widescreen-Seitenverhaltnis von 21:9 eignet sich ideal zum Ansehen von Filmen in einem groen Format oder um in ein spannendes Spiel einzutauchen, zudem bietet es mehr Platz, wenn es Zeit ist zu arbeiten. Echte 8-Bit-Farbe bietet eine breite Farbpalette fur lebendige, naturlich wirkende Bilder.

VA-Panel

VA-Panel (Vertical Alignment) liefert ein tieferes Schwarz und einen hoheren Kontrast fur besonders lebendige und helle Bilder.

100 Hz Bilderwiederholraten

Gonnen Sie sich die doppelte Bildfrequenz anderer Monitore und sagen Sie Tschuss zu Bild-Rucklern und unscharfen Bewegungen. Mit einer Wiederholffrequenz von 100 Hz wird jedes Bild scharf mit nahtlosen ubergangen gerendert, sodass Sie Ihre Schusse exakt platzieren und Hochgeschwindigkeitsrennen im vollen Umfang genieen konnen.

USB-C

Einfacherer Anschluss mit nur einem Kabel. Der USB-C-Anschluss ermoglicht den DisplayPort-Alternativmodus zum Ubertragen von hochauflosenden Videosignalen von einem Notebook auf den Monitor und zum gleichzeitigen Aufladen des Notebook-Akkus uber den Monitor mit Hilfe der USB-Stromversorgung. Daruber hinaus sorgt USB 3.1 fur eine blitzschnelle Datenubertragung, sodass sogar ein 4K-Film in weniger als einer Minute ubertragen werden kann.

Leistungsabgabe 65 W

USB-C ist eine aufstrebende Technologie, die schnelle Datenubertragungen, Anzeigesignale und Stromzufuhr zum Aufladen Ihrer Gerate wahrend der Arbeit ermoglicht. uber ein einziges dunnes Kabel liefert die USB-C-Technologie von AOC eine Leistung von bis zu 65 W und ladt herkommliche Gerate mit niedrigem oder hohem Stromverbrauch (z.B. Ihre Maus oder Tastatur), Smartphones und Laptops auf.

1 ms MPRT - Moving Picture Response Time

MPRT ist ein Akronym fur "Moving Picture Response Time" (Reaktionszeit fur bewegte Bilder). Die MPRT-Technologie deaktiviert und aktiviert die Hintergrundbeleuchtung Ihres Monitors wahrend des Bildwechsels. Durch die kurzere Zeit, die ein Bild auf dem Monitor angezeigt wird, werden "Ghosting"- und "Unscharfe"-Effekte reduziert, was zu einem flussigeren Spielerlebnis fuhrt.

USB HUB

Der in den AOC-Monitoren integrierte USB-Hub sorgt fur Benutzerfreundlichkeit und Zweckmaigkeit auf Ihrem Schreibtisch. Die seitlichen Anschlusse sind leicht erreichbar, auch wenn Sie diese nicht sehen; Sie vergeuden keine Zeit mehr, auf der Ruckseite des PCs nach einem freien USB-Anschluss zu suchen.

Die AMD FreeSync-Technologie

Die AMD FreeSync-Technologie gewährleistet, dass die Aktualisierungsraten des Grafikprozessors und des Monitors stets synchronisiert werden, um ein reibungsloses Spielerlebnis ohne Bildreißen zu ermöglichen. Sie werden die geringe Eingangsverzögerung zu schätzen wissen, wenn Sie in actionreichen Spielen nach der besten Bildqualität suchen.

DisplayPort

DisplayPort bietet ultraschnelle digitale Audio- und Videoübertragung ohne Qualitätsverlust oder Eingangsverzögerung. Verbinden Sie schnell und einfach eine Reihe von Geräten mit Ihrem Bildschirm, zum Beispiel Computer, Laptop, Media-Player, Spielekonsole und vieles mehr. Das ist perfekt für Profis sowie auch für die anspruchsvollsten Heimanwender.

Integrierte Lautsprecher

Eingebaute Lautsprecher machen es leicht, sich mit Familie, Freunden und Kollegen zu unterhalten. Erleben Sie Filme, Musik, Spiele und vieles mehr mit hochwertigem Klang, ohne externe Lautsprecher anschließen zu müssen.

Die AOC Flicker-Free Technologie

Die AOC Flicker-Free Technologie nutzt ein DC (Gleichstrom) Panel mit Hintergrundbeleuchtung, das flackerndes Licht verringert. Augenbelastungen und -Ermüdungen werden auf ein Minimum reduziert, daher können Sie lange, intensive Spielsitzungen komfortabel genießen!

Die AOC Low Blue Light-Technologie

Kurzweiliges blaues Licht kann den Augen schaden. Die AOC Low Blue Light-Technologie blockiert schädliche blaue Lichtstrahlen, ohne dass sich dadurch die dargestellte Farbe ändert. Andere Verfahren zum Reduzieren von blauem Licht verwenden Filter oder veränderte Einstellungen, was jedoch zu dunklen/gelblichen Bildern führt.

1500R Krümmung

Das gekrümmte Design bringt Sie förmlich mitten in die Action und bietet Ihnen so ein intensives Gaming-Erlebnis.

Rahmenlose Designs

Neben ihrem modernen und attraktiven Look ermöglichen rahmenlose Designs auch die nahtlose Nutzung mehrerer Monitore gleichzeitig. Ihr Cursor oder Fenster geht so nicht mehr in den dunklen Abgründen der Blenden verloren, wenn mehrere Monitore nebeneinanderstehen.

Höhenverstellbarer Ständer

Ihr Wohlbefinden ist wichtig. Deshalb bietet dieser Monitor Möglichkeiten zur Höheneinstellung, die Ihnen helfen, beim Arbeiten, Spielen oder Ansehen von Videos die perfekte Position zu finden. Das Anpassen Ihres AOC-Monitors an Ihre Bedürfnisse hilft Ihnen nicht nur dabei, Müdigkeit zu reduzieren und Ihren Körper gesund zu halten. Es hilft Ihnen und Ihrem Team letztendlich auch dabei, bei der Arbeit bessere Ergebnisse erzielen.

Picture by Picture (PBP) Funktion

"Picture by Picture" ist ein Merkmal, das Ihnen die gleichzeitige Nutzung mehrerer Quellen ermöglicht (z.B. von Ihrem Laptop und einem Desktop-PC), die auf demselben Bildschirm angezeigt werden. Die optimale Übersichtlichkeit sorgt für mehr Kontrolle und Effizienz, wenn Sie streamen, arbeiten oder spielen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	AOC Value-line CU34V5CW/BK - V5 series - LED-Monitor - gebogen - 86.4 cm (34")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 86.4 cm (34")
Geschwungener Bildschirm	Ja
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Gen 1 Hub, Webcam, USB PD 65 Watt
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	WQHD 3440 x 1440 bei 100 Hz
Pixelpitch	0.23175 mm
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast	3000:1 / 20000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray), 1 ms (MPRT)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort, USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Anti-glare 3H hardness
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (höchste Position)	80.81 cm x 25 cm x 54.05 cm
Gewicht	9.43 kg

Herstellergarantie	3 Jahre Garantie
--------------------	------------------

Erweiterte Spezifikationen

Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung	86.4 cm (34")
Geschwungener Bildschirm	Ja (1500R)
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Gen 1 Hub, Webcam
USB-Spannungsversorgung	65 Watt
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	WQHD 3440 x 1440 bei 100 Hz
Pixelpitch	0.23175 mm
Ppi	109
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast	3000:1 / 20000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray), 1 ms (MPRT)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Anti-glare 3H hardness
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	WLED
OSD-Sprachen	Multilingual
Besonderheiten	Flimmerfreie Technologie, Low Blue Light-Technologie, Windows 10 Hello, an 3 Seiten rahmenlos
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	80.81 cm x 25 cm x 54.05 cm - mit Standfuß (höchste Position)
Gewicht	9.43 kg

Audio

Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	10 Watt

Konnektivität

Schnittstellen	HDMI DisplayPort 1.2 USB-C/DisplayPort Alt Mode (bis zu 65 W) 4 x USB 3.2 Gen 1 Kopfhörer
----------------	---

Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung
Neigungswinkel	3/21

Schwenkwinkel	28
Höheneinstellung	130 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm

Verschiedenes

Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel - 1.5 m Kabel USB-C auf USB-C / USB-A
Schlossstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot

Stromversorgung

Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt

Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Standfuß (höchste Position) - Breite:80.81 cm - Tiefe:25 cm - Höhe:54.05 cm - Gewicht:9.43 kg
	Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite:80.81 cm - Tiefe:25 cm - Höhe:41.05 cm - Gewicht:9.43 kg
	Ohne Fuß - Breite:80.81 cm - Tiefe:9.99 cm - Höhe:37.85 cm

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite	107.1 cm
Transporttiefe	18.9 cm
Transporthöhe	50 cm
Transportgewicht	11.68 kg

Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
---------------------	------------------------------

Was befindet sich im Paket

AOC Value-line CU34V5CW/BK
HDMI-Kabel - 1.5 m
Kabel USB-C auf USB-C / USB-A

* Für Fehler im Datenblatt übernimmt TD SYNnex keine Haftung