

Productinformatie

67 05 160

Kracht-voorsnijtang

DIN ISO 5748

- Met snijkanten voor zachte, harde draad en pianodraad
- Hoge snijcapaciteit bij geringe krachtinspanning door optimale afstemming van snijhoek en overbrengingsverhouding
- Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 62 HRC
- Chroom-vanadium-hoogwaardig staal, gesmeed, stapsgewijs oliegehard



Algemeen

Artikel-nr.	67 05 160
EAN	4003773017936
Tang	verchromd
Kop	verchromd
Benen	met meer-componentengrepen
gewicht	266 g
Afmetingen	160 x 55 x 23 mm
Norm	DIN ISO 5748
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Snijcapaciteiten zachte draad (diameter)	Ø 4,5 mm
Snijcapaciteiten half harde draad (diameter)	Ø 3,4 mm
Snijcapaciteiten harde draad (diameter)	Ø 2,5 mm
Snijcapaciteiten pianodraad (diameter)	Ø 2,0 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

