

Scangrip industriellamp SLIM

met magneet en haak, met accu

Artikelnummer: 235382



industriellamp




- hoogte x lengte x breedte 25 x 165 x 44 mm
- energie-efficiëntieklasse A
- met magneet en haak
- brandduur 4,5 h
- 100 % vouwbaar
- oplaadtijd 4,5 h
- met accu
- beschermingsklasse IP30: vreemd deeltje > 2,5 mm

Technische details

gereedschapstype	accessoire	diameter	9 mm
energie-efficiëntieklasse	A	hoogte	25 mm
brandduur	4,5 h	breedte	44 mm
lichtstroom	500	ip beschermingsklasse	30: vreemd deeltje > 2,5

		mm	
spanningsverzorging	accu	WEEE-registratienummer	DE24837723
	oplaadtijd 4,5 h	WEEE-apparaatsoort	lampen cat. 3
lamp uitrusting	magneet, haak	merk volgens EAR-registers	Scangrip
lampkop uitvoering	100 % vouwbaar	gewicht	0,32 kg
	lengte 165 mm		

Dit past ook bij ...

218389		bedrijfsverbandkist, Vulling: conform DIN 13157, koffer van kunststof in oranje, met wandhouder
221330		beschermbril, beschermingsniveau EN 166, glazen van polycarbonaat met krasvaste coating, kleurloos, uitrusting: zijbescherming, directe ventilatie
227891		veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1, afmeting 44, neus van staal, bovenmateriaal leer in zwart/geel, met hoge schacht