

Kantenfräsen elektrisch

RG200551

Kantenfräsmaschine Blech B3



Verarbeitung verschiedener Materialien. Robustes und langlebiges Maschinendesign.

- Skala für die Einstellung der Fasenbreite
- Fasenwinkel stufenlos im Bereich von 30° - 60° einstellbar
- Schutzabdeckungen
- Einstellbarer Bearbeitungswinkel
- Für Stahl, Edelstahl, Aluminium und andere Materialien
- Führungsschienen aus hochwertigem Material für eine lange Lebensdauer
- LED zur Arbeitsplatzbeleuchtung

Lieferumfang: Kantenfräsmaschine incl. Schneidkopf und Wendeplatten, Manuelle Bedienungswerkzeuge, Bedienungsanleitung

Technische Daten

Fasenbreite (mm)	45° 0-5 mm, 60° 0-3 mm
Drehzahl (1/min)	3600
Fasenwinkel (Grad)	30-60° stufenlos einstellbar
Vorschub	Manuell
Leistung (kW)	1,3
Spannung (Volt)	400
Gewicht (kg)	31
Abmessungen	530 x 420 x 410 mm

Zubehör

RG200551

Kantenfräsmaschine Blech B3



RG200565

Ersatzschneidkopf - B3

RG200552

Wendeplatten (1 Satz = 10 Stück)