


# DATENBLATT

Spleißbox ST 9/125μ OS2 nicht ausziehbar 24 Pigtails/24 Kuppl.



## Beschreibung

Komplett bestückte Spleißbox mit Kupplungen  
und durchgefärbten Pigtails  
Metallgehäuse tiefenverstellbar  
Kabeleinführungen rückseitig, inkl. 1 x PG16  
6 x selbstklebende Faserführung  
**Sonderbestückung jederzeit kurzfristig möglich!**

## Allgemeine Daten

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Ausziehbar                     | nicht ausziehbar          |
| Mit Gehäuse                    | Ja                        |
| Montageart                     | 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau |
| Anzahl der Höheneinheiten (HE) | 1 HE                      |
| Faserklasse                    | OS2 gemäß ITU-T G.652.D   |
| Mit Pigtails                   | Ja                        |
| Mit Frontplatte                | Ja                        |

## General data

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Höhe                 | 44,5 mm         |
| Pigtails vorbereitet | nicht abgesetzt |

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 16-07-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

# DATENBLATT

## Spleißbox ST 9/125µ OS2 nicht ausziehbar 24 Pigtails/24 Kuppl.

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Kupplungsmaterial | Metallkupplung |
| Kupplungen        | ST             |

### Kabelaufbau

|          |                  |
|----------|------------------|
| Faserart | Singlemode 9/125 |
|----------|------------------|

### Abmessungen

|        |          |
|--------|----------|
| Breite | 483,0 mm |
|--------|----------|

### Dimensions

|       |          |
|-------|----------|
| Tiefe | 244,0 mm |
|-------|----------|

### Verfügbare Varianten

| ArtNr.    | Bezeichnung                                                    | Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter | Farbe | Mit Anzahl Kupplungen/Adapter | Pigtail | Steckverbindertyp außen | RAL-Nummer | Steckverbindertyp innen | Kupplungsfarbe |
|-----------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------|---------|-------------------------|------------|-------------------------|----------------|
| B70023.12 | Spleißbox ST 9/125µ OS2 nicht ausziehbar 12 Pigtails/12 Kuppl. | 12                                     | grau  | 12                            | 12 x ST | ST                      | 7035       | ST                      | metall         |
| B70023.24 | Spleißbox ST 9/125µ OS2 nicht ausziehbar 24 Pigtails/24 Kuppl. | 24                                     | grau  | 24                            | 24 x ST | ST                      | 7035       | ST                      | metall         |

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 16-07-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

