




Statische Entladungsrollen

- Kabel in 3 Längen lieferbar
- Edelstahlzange mit hoher Lebensdauer und „Bissfestigkeit“ selbst unter den rauesten Betriebsbedingungen - für eine sichere und haltbare Verbindung
- mit selbstaufwickelnder Kabeltrommel
- Sperrmechanismus verhindert das Verheddern des Kabels
- antistatisches Hytrel Stahlkabel
- Zulassung gemäß Atex - Entladungsrolle: EXII 2GD T6 - Zange: EXII 1GD T6
- Edelstahl-Zangen, wahlweise: Typ MD (L 120 mm) oder Typ HD (L 235 mm)

Kabellänge [m]	6,2	9,2	15,2
Bestellnummer Edelstahlzange Typ MD	207-309-J0	201-343-J0	201-346-J0
Bestellnummer Edelstahlzange Typ HD	207-310-J0	201-344-J0	201-347-J0



Sichere Erdung durch Magnetkraft



Hoch stehende Erdungszangen an Stahlfässern können z.B. beim Anfahren mit Füll-Automaten stören. Der Erdungsmagnet kann als flach anliegender Baustein alternativ auf dem Fassdeckel oder seitlich am Fass angebracht werden und schmiegt sich mit hoher Kraft förmlich an das Fass.


- gemäß Atex zugelassen für Zonen: 1, 2 und 21, 22
- Mehrere Magnete garantieren den Halt am Gebinde.

Typ EM-H(X) - zur Erdung von Metallgebinden

- klammerfreies Erden von beschichteten und lackierten Gebinden
- Zwei kräftige Edelstahlspitzen durchdringen die Verschmutzung oder Lackschicht des Gebindes.
- nur ca. 40 mm Höhe - problemloses Überfahren z.B. durch Abfüll-Automaten
- Typ EM-HX: für Fässer bis 200 L
- Typ EM-H: für Kleingebinde und Fässer von 5 bis 50 L



Erdungsmagnet EM-HX - für Metallfässer bis 200 L, Bestell-Nr. 217-934-J0



Erdungsmagnet EM-H für kleinere Metallbehälter, Bestell-Nr. 217-933-J0

- mit 3 oder 5 m Kabel und Öse für den kundenseitigen Erdanschluss
- thermisch beständiger und abriebfester Kanalmantel

Typ EM – zur Erdung von unbeschichteten Gebinden

- keine Kratzspuren an z.B. Verkaufsgebinden
- Klammerfreies und materialschonendes Erden von unbeschichteten bzw. unlackierten Gebinden
- durch geringe Magnetgröße stabiler Stand auch kleinerer Gefäße, z.B. Weißblechdosen



NEU



Erdungsmagnet EM mit Kabel und Öse für unlackierte, auch kleine Gebinde (z.B. Weißblechbehälter)

Erdungszangen Mini für Fasspumpen

- gemäß Atex zugelassen zum Einsatz in Zone: 1, 2 und 21, 22
- kräftige Mini-Edelstahlzange (L 60 mm, Öffnungsweite 15 mm) - ideal zum Anschluss an Fasspumpen
- leichte Handhabung und sicherer Halt
- mit 3 m Spiralkabel
- wahlweise mit Öse für kundenseitigen Erdungsanschluss oder als mobile Version mit einer weiteren Edelstahlzange (L 140 mm), z.B. für die sichere Fassverbindung

NEU



Die Pumpenzange Mini in Kombination mit der Fasszange für die sichere Verbindung von Pumpe und Behälter.



Typ	EM	EM-H		EM-HX		Mini	
Kabellänge [m]	5	3	5	3	5	3	
Ausstattung Erdungssysteme	1 Magnet / 1 Ringöse					2 Erdungszangen	1 Erdungszange / 1 Ringöse
Geeignet für	unbeschichtete Gebinde	beschichtete Gebinde 5 - 50 L		beschichtete Fässer 50 - 200 L		Anschluss Pumpe / Behälter	Anschluss Pumpe / Erdungsleiste
Bestellnummer	217-932-J0	267-620-J0	217-933-J0	267-621-J0	217-934-J0	244-028-J0	221-520-J0