



HT-SCE

Interne TE-Nummer 544030-000

Printable Tubing, Ladder, High Temperature, 2:1 Shrink Ratio, Black, Length 2 in [50.8 mm], 12.7 mm [.5 in] Recovered Inside, HT-SCE

[Auf TE.com ansehen>](#)

Kennzeichnung und Etikettierung > Bedruckbare Schrumpfschläuche > HT-SCE-Hülsen für Hochtemperaturanwendungen



Bedruckbarer Schrumpfschlauchtyp: **Leiter**

Bedruckbare Schrumpfschlauch-Güteklassen: **Für hohe Temperaturen**

Bedruckbare Schrumpfschläuche – Schrumpfrate: **2:1**

Primäre Produktfarbe: **Schwarz**

Länge des Produkts: **50.8 mm [2 in]**

[Alle HT-SCE-Hülsen für Hochtemperaturanwendungen \(66\)](#)

Eigenschaften

Produktmerkmale

Bedruckbarer Schrumpfschlauchtyp	Leiter
Bedruckbare Schrumpfschlauch-Güteklassen	Für hohe Temperaturen

Sonstige Eigenschaften

Bedruckbare Schrumpfschläuche – Schrumpfrate	2:1
Primäre Produktfarbe	Schwarz

Abmessungen

Länge des Produkts	50.8 mm[2 in]
Angegebener Innendurchmesser	25.4 mm[1 in]
Innendurchmesser nach Verarbeitung	12.7 mm[.5 in]
Kompatibler Kabeldurchmesserbereich	12.7 – 20.32 mm[.5 – .8 in]

Verwendungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich	-55 – 225 °C[-67 – 437 °F]
---------------------------	----------------------------

Betrieb/Anwendung

Empfohlenes Band	Siehe TE-Dokument 411-121005 – die Bandmatrix des Druckers
------------------	--

Drucker-/Etikettenmerkmale

Empfohlener Drucker	Siehe TE-Dokument 411-121005 – die Bandmatrix des Druckers
---------------------	--

Druckertyp	Thermotransfer
------------	----------------

Verpackungsmerkmale

Verpackungsmenge	1000
------------------	------

Produkt-Compliance

Bitte besuchen Sie die [Produktseite auf TE.com](#) um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU	Konform
-------------------------------	---------

EU ELV Richtlinie 2000/53/EG	Konform
------------------------------	---------

China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016	Keine eingeschränkten Materialien oberhalb der Grenzwerte
--	---

EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006	Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JAN 2023 (233) Kandidatenliste deklariert bezüglich: JAN 2023 (233) Enthält keine SVHC
--	---

Halogengehalt	Niedriger Brom-/Chlorgehalt – Br und Cl < 900 ppm im homogenen Material. Außerdem BFR/CFR/PVC-frei.
---------------	---

Lötfähigkeit	Für Lötfähigkeit nicht zutreffend
--------------	-----------------------------------

Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren. Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet. Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Hinsichtlich der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen (Substances of Very High Concern, SvHC) auf den ‚Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen‘, wie sie auf der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

Kompatible Teile



Auch serienmäßig | HT-SCE



Kunden kauften auch diese Produkte





Dokumente

Produktzeichnungen

[HT-SCE-1K-1-2.0-0](#)

Englisch

Datenblätter/ Katalogseiten

[HT-SCE High Temperature Heat Shrink Identification System](#)

Englisch

Produktspezifikationen

[Produktspezifikation](#)

Englisch

[IDENTIFCATION PRINTER PRODUCT RIBBON MATRIX](#)

Englisch

Benutzeranleitungen

[Anleitung \(nicht USA\)](#)

Englisch