




BHW 1549 VR

Sacklochbohrer mit integrierter Wasserzuführung

- VR-Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Überlastungsschutz und Drehzahlvorwahl mit Stellrad
- Schnellkupplung aus Messing: für 1/2"-Wasserschlauch
- Optimale Kühlung von Diamantbohrern durch integrierte Wasserzuführung durch die Abtriebswelle
- Für Freihandbetrieb oder zum Einsatz in unseren Bohrständern BD 6 und BD 18
- Auch mit FLEX Wasserdruckbehälter einsetzbar
- PRCD-Personenschutzschalter: im Kabel integriert



TECHNISCHE DATEN

Leistungsaufnahme	1200 Watt
Leistungsabgabe	700 Watt
Lastdrehzahl	3000-9000 /min
Leerlaufdrehzahl	3500-10000 /min
Werkzeugaufnahme	M 14
Diamant-Bohrer-Ø	5-10 mm
Gewicht	3,3 kg

Lieferumfang:

- 1 Bügelhandgriff
- 1 Einmaulschlüssel, SW 17
- 1 Wasserspritzschutz
- 1 Metall-Tragekoffer

Typ	Bestell-Nr.
BHW 1549 VR	299.197



BED 18

Dübelbohrereinheit mit integrierter Wasserzuführung

- VR-Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Überlastungsschutz und Drehzahlvorwahl mit Stellrad
- Saugnapf und Sauger-Unterdruck: zur Fixierung an glatten Oberflächen
- Punktgenaues Anbohren durch zielsichere Positionierung über dem Fadenkreuz möglich
- Schnellkupplung aus Messing: für 1/2"-Wasserschlauch
- Adapter für Absaugung
- Ideal für harte, bruchgefährdete Materialien wie Feinsteinzeug-fliesen, Beton, Gestein und Mauerwerk
- Beim Absaugen des Bohrschlammes mit FLEX Saugern wird ein zusätzlicher Unterdruck für die Vakuum-Fixierung des Bohrständers erzeugt
- Integrierte Wasserzufuhr direkt durch die Abtriebswelle



TECHNISCHE DATEN

Leistungsaufnahme	1200 Watt
Leistungsabgabe	700 Watt
Leerlaufdrehzahl	3500-10000 /min
Werkzeugaufnahme	M 14
Diamant-Bohrer-Ø	6-14 mm
Gewicht	4,1 kg

Lieferumfang:

- 1 Saugnapf
- 1 Bügelhandgriff
- 1 Bohrständer mit Säulenführung, BD 18
- 1 Saugschlauchanschluss
- 1 Schärfsstein
- 1 Metall-Tragekoffer

Typ	Bestell-Nr.
BED 18	290.300